PHILIPS

4 focos de filamento blancos A19 E26 de 60W

LED

2.200-2.700K

800 lm

15.000 h

Regulación de intensidad

046677576110

Pruebe las luces LED de blanco cálido regulables

Los focos de luz LED de Philips proporcionan una hermosa luz blanca cálida, una vida útil excepcionalmente larga y un ahorro de energía significativo e inmediato. Con un diseño elegante y puro, esta luz es el reemplazo perfecto para tus focos incandescentes transparentes.

Luz de alta calidad
- Diseñada para que el confort de sus ojos

Elija una solución sostenible
- Focos de larga duración: duran hasta 15 años

Luz más allá de la iluminación
- Se regula a un resplandor cálido

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas
- Luz que refleja colores verdaderos

Diseñadas para ser vistas. Lucen bien encendidas y apagadas
- LED de cristal clásico

Destacados

Diseñado para la comodidad de tus ojos

No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Vida útil promedio de 15,000 horas

Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

Se regula a un resplandor cálido

Con esta luz atenuable, puedes regular desde una luz cálida de 2200 k a 2700 K. Entre más atenúes, más cálida será la luz.

Luz que refleja colores verdaderos

Ve los colores reales de tu ropa cuando selecciones una tenida de tu armario. Puedes combinar una prenda roja y zapatos rojos con confianza y estar seguro de que los colores combinan perfectamente.

Diseño de cristal blanco

El aspecto que te gusta, el rendimiento que esperas. Diseños cristal blanco clásicos que reproducen la suave luz resplandeciente de las bombillas tradicionales, para lograr un estilo perfecto en toda tu casa.

Especificaciones

Características de la fuente de luz
- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Acabado de la luz: Blanco
- Regulable: Sí
- Material del foco: Cristal

Duración
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Vida útil nominal: 15,000

Medioambiente
- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz
- Ángulo del rayo de luz: 300 °
- Índice de producción de color (IRC): 95
- Temperatura de color: 2200-2700 K
- Flujo luminoso nominal: 800 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 100 lm/W

Varios
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, WarmGlow

Información del empaque
- EAN: 046677576110
- EOC: 576116
- Título del producto: 8A19/PER/UD/FR/G/E26/WGD 4/4CT T20

Consumo de energía
- Certificación Energy Star: No
- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: AC 120 V
- Potencia en vatios equivalente: 60 W
- Consumo de energía: 8 W

Dimensiones y peso del producto
- Altura total: 10.5 mm
- Longitud total: 10.5 mm
- Ancho total: 6 mm

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 60
- se puede usar en luminarias cerradas: Yes

Dimensiones y peso del empaque
- EAN/UPC - Producto: 046677576110
- Peso neto: 0.13 kg
- Peso bruto: 0.19 kg
- Alto: 17.5 cm
- Largo: 6.1 cm
- Ancho: 12.1 cm

Fecha de publicación: 2025-09-13
Versión: 0.110

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com