

IMAGEO 3x draaibare spot ronde plaat

Drie verstelbare spots op een stijlvolle, circulaire plafondbasis bieden je veel leuke opties om je ruimte te verlichten met mooi kleurrijk licht. Kies eenvoudig een lichtscène voor een specifieke activiteit of laat de app al het werk doen met geautomatiseerde routines en geniet met deze opbouwspot van het perfecte licht.

PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- Afmetingen plaat: Ø 21 cm
- IP20/metaal/wit



Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren
Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!

Bedienen met elk Matter smart homeplatform
Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging
Met de WiZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WiZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WiZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie.Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WiZ.



Schep de perfecte lichtscène
Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.



Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien
Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht
Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.

SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN
Beoogd gebruik: Binnen
Dimbaar: Ja

DESIGN EN AFWERKING
Kleur: White
Materiaal: Metaal

DUURZAAMHEID
Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD
Dimbaar met afstandsbediening: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
Inclusief LED-lamp(en): Ja
Inclusief afstandsbediening: Nee
Zonne-energie: Nee
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

LICHTKENMERKEN
Kleurweergave-index (CRI): ≥90
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
Opwarmtijd tot 60% licht: 2
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 69

DIVERSEN
Speciaal ontworpen voor: Eetkamer
Woonkamer

ANDERE EIGENSCHAPPEN
Lampstroom: 3x60 mA

OPGENOMEN VERMOGEN
Spanning: 220-240 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT
Nettogewicht: 1 kg
Totale hoogte: 123 mm

SERVICE
Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lichtstroom in lumen meegeleverde lamp: 345
Diameter: 210 mm
Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1035
Lamptechnologie: Led
Lichtkleur: Gekleurd en wit licht (RGBW)
Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
Fittinghouder/lampfitting: GU10
Wattage meegeleverde lamp: 5
Maximaal vermogen vervangende lamp: 5
IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
Lichtbron vervangbaar: Ja
Aantal lichtbronnen: 3

DE LAMP
Software geschikt voor upgrades: Ja

WAT WORDT ONDERSTEUND
Compatibel met de functie Effecten: Yes
Wifi: 802.11b/g/n
Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)
Compatibel met systemen van derden: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts
Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING
EAN/UPC - product: 8719514554511
Nettogewicht: 1 kg
Brutogewicht: 1,16 kg
Hoogte: 14,7 cm
Lengte: 21,5 cm
Breedte: 21,5 cm

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.