

Superslim Plafondlamp 32 W

De WiZ Super Slim is een lamp die past bij je dagelijkse leven. Het grote, circulaire lichtoppervlak vult je ruimte met koelblauw licht, zodat je je goed kunt concentreren of met zacht en warm licht, waarmee je kunt ontspannen.

PRODUCTKENMERKEN

- Instelbaar warm-tot koelwit
- Afmetingen: Ø 550
- IP20/kunststof/wit

Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren
Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Houd je energieverbruik bij
Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



Schep de perfecte lichtscène
Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.

Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht
Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.

Dim je slimme lampen zelfs zonder dimmer
Pas je lampen eenvoudig aan tot elk helderheidsniveau dat je wilt met behulp van je smartphone, de WiZ-bediening of gewoon je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig!



Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt
Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.

SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN
Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: Rond
Dimbaar: Ja

DESIGN EN AFWERKING
Kleur: White
Materiaal: Kunststof

DUURZAAMHEID
Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 20 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 20.000
Nominale levensduur: 20.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD
Dimbaar met afstandsbediening: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Inclusief afstandsbediening: Nee
Zonne-energie: Nee
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

LICHTKENMERKEN
Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): ≥80
Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
Opwarmtijd tot 60% licht: 2
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 118

DIVERSEN
Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer Eetkamer Woonkamer Kinderkamer

ANDERE EIGENSCHAPPEN
Lampstroom: 155 mA

OPGENOMEN VERMOGEN
Arbeidsfactor: 0.9
Spanning: 220-240 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT
Nettogewicht: 2,3 kg
Totale hoogte: 28 mm
Totale lengte: 550 mm
Totale breedte: 550 mm

SERVICE
Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Diameter: 550 mm
Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 3800
Lamptechnologie: Led
Lichtkleur: Instelbaar wit licht
Wattage meegeleverde lamp: 32
IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

DE LAMP
Software geschikt voor upgrades: Ja

WAT WORDT ONDERSTEUND
Compatibel met de functie Effecten: Yes
Wifi: 802.11b/g/n
Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)
Compatibel met systemen van derden: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts
Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING
EAN/UPC - product: 8719514554979
Nettogewicht: 2 kg
Brutogewicht: 2,3 kg
Hoogte: 55 cm
Lengte: 3,2 cm
Breedte: 54,5 cm

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.