PHILIPS

Capsule 20 W
capsule G4

Led

2700 K

200 lm

15.000 uur



8720169300491

A↑G F

Ervaar warmwitte LED-verlichting

Philips LED-lampen geven mooi warmwit licht, gaan bijzonder lang mee en besparen onmiddellijk veel energie. Met een puur en elegant ontwerp is deze lamp de perfecte vervanging voor je oude traditionele lampen.

Hoogwaardig licht
- Warmwit licht dat lijkt op de warme gloed van een gloeilamp

Kies voor een duurzame oplossing
- Energiebesparing tot wel 80%

Creëer het juiste licht voor uw woning
- Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

Kenmerken

Warmwit licht dat lijkt op de warme gloed van een gloeilamp

Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 K voor een warme, rustige sfeer, perfect om bij te ontspannen. Het licht van 2700 K is ideaal voor woningverlichting.

Energiebesparing tot wel 80%

Profiteer van de energiebesparing van LED's zonder toegevingen te doen aan de lichtkwaliteit. Bespaar meteen meer dan 80% energie door uw bestaande gloei- of halogeenlampen te vervangen

Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

De Philips LED voor alledag is de perfecte lamp voor jouw basisbehoeften voor verlichting. Hij levert het mooie licht en de betrouwbare prestaties die je van een Philips LED verwacht voor een betaalbare prijs.

Specificaties

null
- Geschikt voor accentverlichting: Nee

Lampkenmerken
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare capsulelamp
- Fitting: G4
- Dimbaar: Nee
- Lampafwerking: Helder
- Lampmateriaal: Doorzichtig plastic

Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +45 °C
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu
- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 200 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 2700 K
- Lichtstroom: 200 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 117 lm/W

Diversen
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Andere eigenschappen
- CE-markering: Ja
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

Verpakkingsinformatie
- EAN: 8720169300491
- EOC: 872016930049100
- Producttitel: LED 20W G4 WW 12V ND micro SRT6

Vermogen
- Vermogensfactor (fractie): 0.5

Opgenomen vermogen
- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: AC Electronic 12 V
- Vermogensequivalent: 20 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 1,7 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 2

Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte: 37,5 mm
- Totale lengte: 37,5 mm
- Totale breedte: 9,5 mm

Technische specificaties
- Frequentie: -
- Diameter: 9,5 mm
- EPREL-registratienummer: 1879160
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere
- Dimbaar: Nee
- Flikkerwaarde (PstLM): 1
- Lampvoet: G4
- kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen: No

Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product: 8720169300491
- Nettogewicht: 0 kg
- Brutogewicht: 0,01 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 2,5 cm
- Breedte: 6,3 cm

Publicatiedatum:
2026-01-31
Versie: 0.245

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.