PHILIPS

Filamentlamp helder 60W A60 E27

Led

2700 K

806 lm

25.000 uur

8721103052926

A↑G D

Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

State-of-the-art LED-lamp voor algemene verlichting voor dagelijkse activiteiten binnenshuis. Je bespaart onmiddellijk energiekosten en hoeft de lamp minder vaak te vervangen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van jouw verlichting.

Hoogwaardig licht
- Ontworpen voor uw oogcomfort

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen
- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

Kenmerken

Ontworpen voor het comfort van je ogen

Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Dezelfde vorm en grootte als een standaardgloeilamp

Deze energiezuinige standaard-LED-lamp heeft een mooi ontwerp en vertrouwde afmetingen voor tijdloze verlichting. De perfecte duurzame vervanging voor traditionele standaardgloeilampen.

Specificaties

Lampkenmerken
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

Milieu
- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken
- Bundelhoek: 300 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 136 lm/W

Diversen
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Verpakkingsinformatie
- EAN: 8721103052926
- EOC: 872110305292600
- Producttitel: LED classic 60W A60 E27 WW CL ND 1PFSRT4

Opgenomen vermogen
- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 60 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): D
- Energieverbruik: 5,9 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 6

Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte: 108 mm
- Totale lengte: 108 mm
- Totale breedte: 60 mm

Technische specificaties
- Frequentie: 50-60
- EPREL-registratienummer: 2191924

Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product: 8721103052926
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Brutogewicht: 0,06 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 6,5 cm
- Breedte: 6,3 cm

Publicatiedatum:
2025-08-02
Versie: 0.151

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.