PHILIPS

Glødepære, røykfarget, 20 W, G200, E27

LED

1800 K

200 lm

15 000 timer

Dimming

8719514315396

Toppmoderne LED for hjemmet

Denne Philips LED-lyskilden sørger for et vakkert, ekstra varmt lys, en svært lang levetid og umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med samme fargetemperatur som en flamme er denne lyskilden det perfekte valget for å skape en koselig stemning.

Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes
- Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes

Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket
- Ser bra ut både på- og avslått

Høydepunkter

Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes



Fyll rommet ditt med koselig og varm stemning med ekstra varmhvitt lys som kan dimmes for å gjøre stemningen mer privat og intim.

Ser bra ut både på- og avslått

"Denne vakre lampen med synlig glødetråd tilfører stilog nostalgi i ethvert rom. Ser bra ut både på- og avslått."

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper
- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt globepære
- Sokkel: E27
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæreoverflate: røykfarget
- Lyspærematerialе: Glass

Holdbarhet
- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000
- For omgivelsestemperaturer mellom: –20 til +45 °C

Miljøet
- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 1800 K
- Opprinnelig lysytelse: 200 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Fargekode: 818 | CCT of 1800K
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 1800 K
- Lysytelse: 200 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 30 lm/W

Diverse
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Dekorativ

Andre egenskaper
- CE-merke: Ja
- I samsvar med EU RoHS: Ja

Informasjon
- EAN: 8719514315396
- EL nr: 871951431539600
- Produkttittel: LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

Effekt
- Effektfaktor (brøk): 0.7

Strømforbruk
- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 20 W
- Effektforbruk: 6,5 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 7

Produktets mål og vekt
- Total høyde: 286 mm
- Total lengde: 286 mm
- Total bredde: 202 mm

Nominelle verdier
- Nominell levetid: 15 000

Tekniske spesifikasjoner
- Frekvens: 50-60
- Diameter: 202 mm
- Kan dimmes: Kun med bestemte dimmere
- Flimmerverdi (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkelbase: E27
- Kan produktet brukes i lukkede armaturer: No

Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt: 8719514315396
- Nettovekt: 0,36 kg
- Bruttovekt: 0,7 kg
- Høyde: 32 cm
- Lengde: 22,5 cm
- Bredde: 22,5 cm

Utgivelsesdato:
2026-01-31
Versjon: 0.355

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.