

IMAGEO 4x justerbar spotlight firkantet plate

Det har fire justerbare innebygde spotter, en moderne takbase med avrundet firkantform og nok kraft til å bade rommet med lys og farger i alle retninger. Med den påbygde spotarmaturen kan du velge det perfekte lyset til alle aktiviteter.

HØYDEPUNKTER

- I full farge
- Platedimensjoner: 22*22CM
- IP20/metall/svart

EAN: 8719514554573




Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet
Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!

Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform
Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.



Eksklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse
Med SpaceSense-teknologien fra WiZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WiZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon.Det er enkelt. Det er SpaceSense. Det er WiZ.



Skap din egen perfekte lysscene
Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WiZ-appen eller stemmen.



Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din
Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål heller Hav.



Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys
Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.

SPESIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER
Bruksområde: Innendørs
Kan dimmes: Ja

DESIGN OG UTSEENDE
Farge: Svart
Materiale: Metall

HOLDBARHET
Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
Faktor for lumenvedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 15 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.
Justerbart spothode: Tiltbar (opp-ned)
Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
Integrert LED: Nei
LED følger med: Ja
Fjernbetjening inkludert: Nei
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥90
Fargetemperatur: 2200-6500 K
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 69

DIVERSE
Spesielt designet for: Spisestue Stue

ANDRE EGENSKAPER
Strøm til lyskilden: 4x60 mA

STRØMFORBRUK
Spenning: 220-240 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT
Nettovekt: 1,32 kg
Total høyde: 123 mm
Total lengde: 220 mm
Total bredde: 220 mm

SERVICE
Garanti: To år

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Lumeneffekt på lyspæren som følger med: 345
Lysarmaturens totale lyseffekt: 1380
Lyskildeteknologi: LED
Lysfarge: Farget og hvitt lys (RGBW)
Energiklassen til inkludert lyskilde: F
Armatur/sokkel: GU10
Lyspære følger med: 5
Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 5
IP-klasse: IP20
Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
Lyskilden kan byttes ut: Ja
Antall lyskilder: 4

LYSPÆREN
Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES
Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT
EAN/UPC – produkt: 8719514554573
Nettovekt: 1,32 kg
Bruttovekt: 1,49 kg
Høyde: 14,7 cm
Lengde: 22,5 cm
Bredde: 22,5 cm

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.