PHILIPS

Reflector 90 W
PAR38 E26 x2

LED

3000K

900 lm

25 000 h

Regulación de intensidad

046677570859

Mini reflector LED regulable con haz brillante y enfocado

Las lámparas con reflector LED PAR regulable Philips son un reemplazo duradero de bajo consumo para mini reflectores halógenos. Cuentan con una luz blanca brillante y son ideales para la iluminación de reflectores y general.

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas
- De forma y tamaño similar a un reflector halógeno

Luz más allá de la iluminación
- Encendido instantáneo

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas
- Diseñado para la comodidad de tus ojos

046677570859

Destacados

Reemplaza el mini reflector halógeno

Con un hermoso diseño y usuales dimensiones, este es un mini reflector LED de iluminación moderna. El perfecto sustituto sustentable de los reflectores halógenos tradicionales.

Encendido instantáneo
Diseñado para la comodidad de tus ojos

Es fácil comprender cómo una luz extrema puede afectar los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, puedes ver el parpadeo. Ahora, los LED diseñados para el bienestar de los ojos te permiten iluminar suavemente tu mundo y crear un ambiente ideal para tu hogar.

Especificaciones

Características de la fuente de luz
- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Reflector direccionable
- Toma de corriente: E26
- Regulable: Sí
- Acabado de la luz: Transparente
- Material del foco: Cristal

Duración
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- Vida útil nominal: 25,000

Medioambiente
- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz
- Ángulo del rayo de luz: 40 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 900 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5
- Código de color: 930 | CCT of 3000K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 90 lm/W

Varios
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable

Información del empaque
- EAN: 046677570859
- EOC: 570853
- Título del producto: 10PAR38/PER/930/G/E26/F40/D/U LW/T 2/2CT

Consumo de energía
- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: AC 120 V
- Potencia en vatios equivalente: 90 W
- Consumo de energía: 10 W

Dimensiones y peso del producto
- Altura total: 129 mm
- Longitud total: 129 mm
- Ancho total: 122 mm

Valores nominales
- Intensidad máxima: 1900 cd

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60
- se puede usar en luminarias cerradas: Yes

Dimensiones y peso del empaque
- EAN/UPC - Producto: 046677570859
- Peso neto: 0.64 kg
- Peso bruto: 0.74 kg
- Alto: 18 cm
- Largo: 13.1 cm
- Ancho: 23.6 cm

Fecha de publicación: 2025-09-13
Versión: 0.101

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com