PHILIPS

4 focos de filamento blancos A19 E26 de 40W

LED

5000/2700/3000/3500/4000 K

450 lm

15.000 h

Regulación de intensidad

046677576301

Iluminación incomparable

Luces LED de última generación que proporciona una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrará dinero en energía de forma inmediata y reducirá la frecuencia de sustitución de focos, sin comprometer la calidad de la iluminación.

Luz de alta calidad
- Diseñada para que el confort de sus ojos

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas
- Ajuste perfecto y acabado de alta calidad

Cree la luz adecuada para su hogar
- Perfecto para la iluminación general de una habitación

Destacados

Diseñado para la comodidad de tus ojos

No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Ajuste perfecto

Con una forma familiar, estos focos son perfectos para tus lámparas existentes. Se ven justo como los focos clásicos.

Perfecto para la iluminación general

Iluminación moderna con luces LED estándar de Philips para una iluminación perfecta e integral cada tipo de habitación.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Regulable: Sí
- Acabado de la luz: Blanco
- Material del foco: Cristal

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Vida útil nominal: 15,000

Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2700-3000-3500-4000-5000 K
- Flujo luminoso nominal: 450 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 5000/2700/3000/3500/4000
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 90 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable

Información del empaque

- EAN: 046677576301
- EOC: 576306
- Título del producto: 5A19/WhiteD/ 5CCT/FR/G/E26/DIM 4/4PF T20

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios equivalente: 40 W
- Consumo de energía: 5 W

Dimensiones y peso del producto
- Altura total: 110 mm
- Longitud total: 110 mm
- Ancho total: 60 mm

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 60

Dimensiones y peso del empaque
- EAN/UPC - Producto: 046677576301
- Peso neto: 0.11 kg
- Peso bruto: 0.2 kg
- Alto: 21.7 cm
- Largo: 6.5 cm
- Ancho: 12.5 cm

Fecha de publicación:
2025-08-30
Versión: 0.81

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com