PHILIPS

# Iluminación de techo Moire de 20 W

Iluminación de techo

6500 K

White

8718699669294

## Iluminación LED confortante que no molestará tus ojos.

Los luminarios Philips LED proporcionan luz que está diseñada para la comodidad de tus ojos.

**Fácil de usar**
- Instalación sin inconvenientes que no requiere cableado.

**Efecto de luz**
- Distribución lumínica uniforme

**Alta calidad**
- Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos
- Fácil de limpiar

**Duración**
- Extensa vida útil hasta de 15.000 horas

# Destacados

### Fácil de instalar
### Distribución lumínica uniforme
Genera luz en las habitaciones de manera uniforme y homogénea.

### Comodidad visual
La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo, estroboscopio, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz constante, productividad y color durante más de una década. Cambia a luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

### Fácil de limpiar
Los materiales delicados y fáciles de limpiar significan que tu casa siempre se verá atractiva de piso a techo.

### Extensa vida útil hasta de 15.000 horas
La tecnología LED de Philips extiende la vida útil de los productos hasta 15.000 horas.

# Especificaciones

### Características de la fuente de luz
- Uso previsto: Interiores

### Diseño y acabado
- Color: Hue White
- Material: Metal, Plástico

### Duración
- Cantidad de ciclos del interruptor: 7,500
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

### Medioambiente
- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

### Características/accesorios adicionales incluidos
- Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

### Características de la luz
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2

### Varios
- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Garaje
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Iluminación de techo
- EyeComfort: Sí

### Otras características
- Corriente de la lámpara: 352, 182 mA
- Eficacia: 102 lm/W

### Dimensiones y peso del producto
- Peso neto: 0.58 kg
- Alto: 7 cm
- Largo: 39 cm
- Ancho: 39 cm

### Servicio
- Garantía: 1 año

### Especificaciones técnicas
- Diámetro: 390 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 2050
- Color de la luz: 6500
- Alimentación: AC 100-240
- Luminaria regulable: No
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

Fecha de publicación: 2025-04-30
Versión: 0.138

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**