PHILIPS

Luz empotrada

Luces empotradas

6500 K

White

8718699734206

Iluminación LED confortable que no molestará tus ojos.

Con su diseño robusto y un rendimiento óptimo, la luz LED empotrable de alto rendimiento Philips es la luminaria perfecta que aporta calidad y brillo a cualquier espacio del hogar. Luz cómoda que es agradable a la vista.

Fácil de usar

- Ideal para habitaciones con techos bajos, lo convierte en un accesorio discreto y sutil.
- Fácil de instalar, seguro al usar

Duración

- Extensa vida útil hasta de 25 000 horas

Cuidado de ojos

- La alta calidad de la iluminación LED resalta los colores vibrantes

Destacados

Apto para techos bajosDiseño delgado
Fácil de instalar, seguro al usar
La iluminación LED para ventilador de techo retráctil de Philips ha superado estrictas pruebas de seguridad e incluye tornillos resistentes a caídas y un diseño sólido junto con otras características de seguridad importantes.

Extensa vida útil hasta de 25 000 horas
La tecnología LED de Philips amplía la vida útil de los productos hasta 25 000 horas.

Iluminación LED de alta calidad
Tecnología LED premium integrada en esta lámpara Philips. Mientras se enciende instantáneamente, permite una emisión de luz óptima y resalta colores vibrantes para ayudar a los niños a identificar el color cuando dibujan o leen

Especificaciones

Características de la fuente de luz
- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado
- Color: Hue White
- Material: Metal
- Color de la carcasa: Blanco
- Material de la carcasa: Metal
- Acabado de cubierta/lente óptico: Mate
- Material de cubierta/lente óptico: Polipropileno

Duración
- Cantidad de ciclos del interruptor: 12,500
- Rango de temperatura ambiente: -20 a +40 °C
- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)

Características/accesorios adicionales incluidos
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

Garantía
- Período de garantía: 1 años

Características de la luz
- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Tolerancia del flujo luminoso: +10%/-15%
- Salida lumínica constante: No
- Temperatura de color correlacionada (nominal): 6500
- Cromaticidad inicial: (0.313, 0.337) <6
- Fuente de luz reemplazable: No
- Ampliación del haz de luz de la luminaria: 110°
- Flujo luminoso: 1,300 lm
- Material óptico: Poliestireno
- Tipo óptico: Haz de luz ancho
- Material del reflector: -
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 72.00 lm/W

Varios
- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Luces empotradas
- EyeComfort: Sí

Otras características
- Corriente de la lámpara: 250 mA
- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Energía
- Voltaje de entrada: 110 a 240
- Corriente de irrupción: 44 A
- Tiempo de irrupción: 0.13 ms
- Factor de potencia (fracción): 0.5

Consumo de energía
- Consumo de energía: 18
- Tolerancia del consumo de energía: +10%/-20%

Dimensiones y peso del producto
- Peso neto: 0.388 kg
- Longitud de corte: 20.5-20.8 cm
- Ancho de corte: 20.5-20.8 cm
- Alto: 2 cm
- Largo: 22 cm
- Distancia empotrada: 50 mm
- Ancho: 22 cm
- Diámetro total: 221 mm
- Altura total: 20 mm
- Longitud total: 221 mm
- Ancho total: 221 mm

Servicio
- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas
- Diámetro: 221 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 1300
- Color de la luz: 6500
- Alimentación: 110-240
- Potencia en vatios de la luz incluida: 18
- Código IP: IP20 | Protección para los dedos
- Clase de protección: Clase II: aislamiento doble
- Cable: Cable de 0,2 m sin enchufe
- Conexión: Unidad de conexiones de 2 polos
- Regulable: No
- Controlador/unidad de potencia/transformador: Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
- Controlador incluido: Sí
- Material de fijación: Acero
- Marca de inflamabilidad: Para montaje en superficies normalmente inflamables
- Prueba de resplandor del cable: Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s
- Código de protección de ingreso: IP20 | Protección para los dedos
- Frecuencia de línea: 50 or 60
- Código de protección de impacto mec.: IK01 | 0,15 J
- Cantidad de unidades de equipos: 1 unidad
- Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B): 34
- Apta para aplicaciones de alternado aleatorio: No
- Clase de protección IEC: Clase de seguridad II

Dimensiones y peso del empaque
- EAN/UPC - Producto: 8718699734206
- Peso neto: 0.32 kg
- Peso bruto: 0.42 kg
- Alto: 22.7 cm
- Largo: 22.7 cm
- Ancho: 4.7 cm

8718699734206

Fecha de publicación:
2025-08-30
Versión: 0.496

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com