

Świeczka 40 W C37 E14

A ↑ G F

Kto nie lubi światła świec? Te energooszczędne żarówki LED w kształcie świecy pozwalają uzyskać elegancki efekt kandelabrów bez ryzyka pożaru. Przyciemnij lub rozjaśnij światło jednym dotknięciem opcji w aplikacji WiZ lub przycisku na pilocie WiZ albo nawet własnym głosem. Możesz nawet zaplanować sposób działania swojego oświetlenia, podobnie jak całej reszty inteligentnych źródeł światła należących do ekosystemu WiZ, tak aby oświetlenie dostosowywało się automatycznie do Twoich potrzeb i preferencji, by zapewnić Ci najlepsze wrażenia i pozwolić cieszyć się przytulnym i stylowym efektem oświetleniowym.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z możliwością przyciemniania generująca ciepłe białe światło
- Do 470 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu

Kod EAN: 8718699786212



Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe
Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Ekskluzywny światło SpaceSense™, który włącza się po wykryciu ruchu
Technologia WiZ SpaceSense pozwala zmienić punkty oświetleniowe w czujniki ruchu. Mając w pomieszczeniu co najmniej dwie lampy WiZ, możesz aktywować funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, dzięki czemu światła będą włączać się i wyłączać automatycznie po wykryciu ruchu.To proste. To SpaceSense. To WiZ.



Monitoruj zużycie energii
W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów dziennych i tygodniowych możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.



Dopasuj światła do swojego dnia
Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.



Zaprojektuj idealną aranżację świetlną na zewnątrz domu
Łącz różne tryby świateł białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę w ogrodzie. Zapisz swoją aranżację i wybieraj ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesorium sterującego.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej
Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
Kształt lampy: C37
Gniazdo: E14
Typ szkła: Matowy
Ściemnialna: Tak

WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
Waga: 0,045 kg

TRWAŁOŚĆ
Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
Liczba cykli pracy: 50 000
Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE
Wbudowane źródło światła LED: Tak
Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA
Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥90
Temperatura barwowa: 2700 K
Kategoria barwy światła: Ciepła biel
Nominalny strumień świetlny: 470 lm
Czas rozświetlania: <0.5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 95

INNE WŁAŚCIWOŚCI
Prąd pobierany przez źródło światła: 40 mA

INFORMACJE O PAKOWANIU
Kod EAN: 8718699786212
EAN: 871869978621201
Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 40W C37 E14 927 DIM 1PF/6

ZUŻYCIE ENERGII
Współczynnik mocy: 0.51
Zasilanie: 220-240 V
Odpowiednik w watach: 40 W
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
Moc: 4,9 W
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

WYMIARY I WAGA PRODUKTU
Całkowita wysokość: 116 mm
Całkowita długość: 116 mm
Całkowita szerokość: 39 mm

WARTOŚCI ZNAMIONOWE
Trwałość znamionowa: 15 000
Znamionowy strumień świetlny: 470 lm
Moc znamionowa: 4.9 W

DANE TECHNICZNE
Częstotliwość: 50-60
Technologia źródła światła: LED
Numer rejestracji EPREL: 584543
Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE
Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA
EAN/UPC — produkt: 8718699786212
Waga netto: 0,05 kg
Waga brutto: 0,09 kg
Wysokość: 16 cm
Długość: 7 cm
Szerokość: 7 cm

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.