
Adria Ceiling 17 W

Przyciemniane światło (bez użycia przełącznika ściemniania!) za pomocą inteligentnej oprawy sufitowej WiZ Adria LED w kolorze białym z funkcją ściemniania. Za pomocą aplikacji WiZ lub przy użyciu poleceń głosowych możesz włączać, wyłączać, przyciemniać i rozjaśniać światło w konfiguracjach Wi-Fi.


NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Łagodny biały
- Wymiary: Ø320
- IP20/Plastik/biała


Kod EAN: 8719514338050



Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe
Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Monitoruj zużycie energii
W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów dziennych i tygodniowych możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.




Zaprojektuj idealną aranżację świetlną
Łącz różne tryby świateł białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.



Oświetlenie miękkim i ciepłym białym światłem
Stwórz przytulny nastrój za pomocą ciepłego białego światła. Inteligentne oświetlenie, które dostosowuje się do rytmu Twojego dnia.



Inteligentne światła można przyciemniać nawet bez ściemniacza
Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfonu, akcesorium sterującego WiZ lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.



Steruj inteligentnym oświetleniem tak, jak lubisz
WiZ umożliwia sterowanie inteligentnym oświetleniem na wiele sposobów. Umożliwia regulację świateł za pomocą smartfona, głosu, pilota WiZ lub przy użyciu istniejącego przełącznika ściennego do przełączania między dwoma ulubionymi trybami. Współpracuje z Google Home, Alexą i skrótami Siri.

Kod EAN: 8719514338050

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
Kształt lampy: Okrągły
Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE
Kolor: Biały
Materiał: Metal Plastik

TRWAŁOŚĆ
Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
Liczba cykli pracy: 15 000
Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE
Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
Wbudowane źródło światła LED: Tak
Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA
Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥80
Temperatura barwowa: 2700 K
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 94

RÓŻNE
Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia Jadalnia Salon Pokój dziecięcy

INNE WŁAŚCIWOŚCI
Prąd pobierany przez źródło światła: 143 mA

ZUŻYCIE ENERGII
Współczynnik mocy: 0.5
Zasilanie: 220-240 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU
Waga netto: 0,45 kg
Całkowita wysokość: 68 mm
Całkowita długość: 320 mm
Całkowita szerokość: 320 mm

SERWIS
Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE
Średnica: 320 mm
Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1600
Technologia źródła światła: LED
Barwa światła: Ciepłe, białe światło
Źródło światła w zestawie: 17
Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE
Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA
EAN/UPC — produkt: 8719514338050
Waga netto: 0,45 kg
Waga brutto: 0,72 kg
Wysokość: 35,2 cm
Długość: 7,2 cm
Szerokość: 35,2 cm

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.