IMAGEO 2x regulowany reflektor

Kup wbudowany inteligentny reflektor WiZ Imageo w czarnej oprawie, który świeci światłem kolorowym i zapewnia dwa regulowane punkty świetlne. Możesz nim sterować za pomocą aplikacji WiZ lub głosem w istniejącej sieci Wi-Fi.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Kolorowa
- Wymiary płyty: 8*25 cm
- IP20/Metal/czarny

Kod EAN: 8719514551954

wizconnected.com

Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe
Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!

Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter
Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.

Ekskluzywny światło SpaceSense™, który włącza się po wykryciu ruchu
Technologia WiZ SpaceSense pozwala zmienić punkty oświetleniowe w czujniki ruchu. Mając w pomieszczeniu co najmniej dwie lampy WiZ, możesz aktywować funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, dzięki czemu światła będą włączać się i wyłączać automatycznie po wykryciu ruchu.To proste. To SpaceSense. To WiZ.



Zaprojektuj idealną aranżację świetlną
Łącz różne tryby świateł białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.

Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.
Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.

Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej
Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.

Kod EAN: 8719514551954

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
Kształt lampy: Prostokąt
Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE
Kolor: Czarny
Materiał: Metal

TRWAŁOŚĆ
Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
Liczba cykli pracy: 50 000
Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE
Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
Wbudowane źródło światła LED: Nie
Diody LED w zestawie: Tak
Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA
Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥90
Temperatura barwowa: 2200-6500 K
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 69

RÓŻNE
Zaprojektowano z myślą o: Jadalnia Salon

ZUŻYCIE ENERGII
Zasilanie: 220-240 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU
Waga netto: 0,62 kg
Całkowita wysokość: 123 mm
Całkowita długość: 250 mm
Całkowita szerokość: 105 mm

SERWIS
Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE
Moc strumienia świetlnego dołączonego źródła światła w lumenach: 345
Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 690
Technologia źródła światła: LED
Barwa światła: Kolorowe i białe światło (RGBW)
Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: G
Źródło światła w zestawie: 4.9
Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 5
Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
Wymienne źródło światła: Tak
Liczba źródeł światła: 2

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE
Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA
EAN/UPC — produkt: 8719514551954
Waga netto: 0,62 kg
Waga brutto: 0,77 kg
Wysokość: 14,5 cm
Długość: 8,3 cm
Szerokość: 25,3 cm

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.