PHILIPS

Candeeiro de pé Arbour 6 W

myGarden

4000 K

Antracite

À prova de água

16463/93/P3



# Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

O candeeiro de pé LED para exterior Philips Arbour em cinzento antracite mantém um cubo de luz suspenso dentro de um suporte em alumínio fundido de longa duração. O engenhoso design emite feixes de luz branca fria difusa sobre caminhos e áreas abertas ao ar livre.

**Soluções de iluminação sustentáveis**
- Economizadora
- Luz LED de alta qualidade
- Vida útil longa até 25 anos
- Luz branca fria
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

**Concebidas para o seu jardim**
- IP44 - Resistente às condições climatéricas

# Destaques

### Economizadora

Esta lâmpada economizadora da Philips poupa energia em comparação com fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a contribuir para a proteção ambiental.

### Luz LED de alta qualidade

A tecnologia LED, integrada nesta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

### Vida útil longa

Uma fonte de luz em que pode confiar. A lâmpada LED utilizada neste candeeiro da Philips, dura até 25 000 horas (o equivalente a 25 anos com base numa utilização média de 3 horas/dia com um número mínimo de 13 000 ciclos de acendimento). É tão agradável pensar que já não tem de se preocupar com a manutenção ou substituição de lâmpadas, enquanto cria um ambiente de luz perfeito na sua casa.

### Luz branca fria

A luz pode ter diferentes temperaturas da cor, indicadas em unidades designadas Kelvins (K). As lâmpadas com um baixo valor de Kelvins produzem uma luz suave e mais aconchegante, enquanto as lâmpadas com um valor mais alto de Kelvins produzem uma luz fria e mais energética. Esta luz da Philips oferece luz branca fria para manter a sua energia.

### Garantia de 5 anos para o sistema LED

Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

### IP44 - Resistente às condições climatéricas

Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre. Foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro para exterior foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água. Este produto é mais comum e ideal para uma utilização geral no exterior.

# Especificações

### Design e acabamento
- Cor: Antracite
- Material: Metal

### Duração
- Vida útil nominal: 25.000

### Ambiental
- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

### Funcionalidade extra/acessório incl.
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim

### Área de jardim
- Área de jardim: Jardim e terraço

### Diversos
- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Postes
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

### Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 2,010 kg
- Altura total: 770 mm
- Comprimento global: 100 mm
- Largura total: 100 mm

### Assistência
- Garantia: 2 ano(s)

### Especificações técnicas
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 600 lm
- Alimentação elétrica: 50 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: E
- Potência da lâmpada incluída: 6 W
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 1

### Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8718696150498
- Peso líquido: 2,01 kg
- Peso bruto: 2,24 kg
- Altura: 79,1 cm
- Comprimento: 11,1 cm
- Largura: 11,1 cm

Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.529

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.