PHILIPS

Aplique Serres 42 W E27, sem lâmpada

myGarden

Sem lâmpada

Preto

À prova de água

17389/30/PN

Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

Esta elegante luz Philips em preto com o seu design emblemático assenta maravilhosamente na parede de um jardim contemporâneo. É construída em alumínio de alta qualidade e possui um acabamento em preto. Tudo o que tem de fazer é ligar a luz e desfrutar do seu jardim.

Concebido para o exterior

- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Características especiais

- Impermeável

Desfrute da vida ao ar livre

- Crie um ambiente elegante e acolhedor

Destaques

Material de elevada qualidade
Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

Crie um ambiente elegante
Este aplique para exterior foi concebido com base nas preferências e tendências mais actuais e nos novos estilos de vida para se integrar facilmente no seu espaço exterior e criar o ambiente que sempre desejou.

Impermeável

Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

Especificações

Design e acabamento
- Cor: Preto
- Material: Metal

Ambiental
- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Não

Área de jardim
- Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos
- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 0,385 kg
- Altura total: 170 mm
- Comprimento global: 182 mm
- Largura total: 133 mm

Assistência
- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas
- Alimentação elétrica: 50-60 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Encaixe/casquilho: E27
- Potência da lâmpada incluída: -
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 42
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8718696165911
- Peso líquido: 0,39 kg
- Peso bruto: 0,52 kg
- Altura: 14,4 cm
- Comprimento: 17,6 cm
- Largura: 19,1 cm

Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.399

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.