PHILIPS

Plafon Canaval 18 W

Plafons

2700 K

Branco

Regulável; SceneSwitch

32809/31/P0

Um equipamento. O seu interruptor. Três definições de iluminação.

O Plafon LED Cavanal Philips é um candeeiro clássico que combina com qualquer interior, para oferecer uma luz de elevada qualidade, de vida útil prolongada e eficiente a nível energético. Escolha o brilho desejado para criar diferentes ambientes em casa através de uma regulação de vários níveis.

Fácil de utilizar
- Revestimento de superfície liso para limpeza fácil

Efeito de luz
- Distribuição da luz uniforme

Soluções de iluminação sustentáveis
- Vida útil longa até 15 anos

Luz LED avançada
- Ótima luminosidade

Economizadora

- LED incorporado como parte do sistema
- Poupa 80% da energia

Destaques

Manutenção fácil

Distribuição da luz uniforme

Vida útil longa

Uma fonte de luz em que pode confiar. Os LED integrados, utilizados neste candeeiro LED da Philips, durarão até 15 000 horas (o equivalente a 15 anos com base numa utilização média de 3 horas/dia com um número mínimo de 13 000 ciclos de acendimento). É tão agradável pensar que já não tem de se preocupar com a manutenção ou substituição de lâmpadas, enquanto cria um ambiente de luz perfeito na sua casa.

Ótima luminosidade

Luz de alta qualidade com um fluxo luminoso elevado. Com um ângulo de abertura de 40°, é ideal para uma iluminação de realce.

Fonte de luz LED integrada

Uma fonte de luz em que pode confiar. Com a fonte de luz LED integrada, não precisa de se preocupar com a manutenção ou substituição das lâmpadas, enquanto cria um ambiente de iluminação perfeito em sua casa.

Poupa 80% da energia

Até 80% de poupança de energia, em comparação com fontes de luz incandescentes.

Especificações

Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior
- Intensidade regulável: Sim

Design e acabamento
- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

Duração
- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental
- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 100 lm/W

Diversos
- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável, SceneSwitch

Outras características
- Corrente da lâmpada: 150 mA

Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 0,66 kg
- Altura total: 67 mm
- Comprimento global: 350 mm
- Largura total: 350 mm

Assistência
- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas
- Diâmetro: 350 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1800
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8718696169285
- Peso líquido: 0,66 kg
- Peso bruto: 0,92 kg
- Altura: 38,8 cm
- Comprimento: 7,4 cm
- Largura: 38,7 cm

Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.947

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.