PHILIPS

Lâmpada 65 W A60 E27

LED

6500 K

950 lm

10.000 h

8718699630607

A↑G F

Iluminação LED brilhante

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma luz de alta qualidade, uma vida útil excecionalmente longa, e uma poupança de energia significativa e imediata.

Luz de alta qualidade
- Saiba mais sobre iluminação

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas
- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Destaques

Saiba mais sobre iluminação

Temperatura de cor: a luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades denominadas Kelvin (K). As lâmpadas com um baixo valor Kelvin produzem uma luz quente e mais tranquila, enquanto aquelas que apresentam um valor Kelvin mais alto produzem uma luz fria e mais estimulante. CRI: o índice de composição de cores (CRI) é usado para descrever o efeito de uma fonte de luz no aspeto cromático. A luz solar natural tem um CRI de 100. O CRI das lâmpadas LED Philips é sempre superior a 80, o que garante que as cores têm uma aparência verdadeira e natural.

Substitui as lâmpadas incandescentes convencionais

Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia com iluminação contemporânea. A substituta sustentável perfeita para as lâmpadas incandescentes convencionais.

Especificações

Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Material da lâmpada: Plástico

Duração
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 10.000

Ambiental
- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 6500 K
- Fluxo luminoso nominal: 950 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- Código da cor: 865 | CCT of 6500K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 105 lm/W

Diversos
- EyeComfort: Não

Informações da embalagem
- EAN: 8718699630607
- EOC: 871869963060700
- Título do produto: LED 65W A60 CDL FR ND 1PF/12-DISC

Consumo de energia
- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 65 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 9 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 9

Dimensões e peso do produto
- Altura total: 108 mm
- Comprimento global: 108 mm
- Largura total: 60 mm

Especificações técnicas
- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 397605

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8718699630607
- Peso líquido: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,08 kg
- Altura: 10,7 cm
- Comprimento: 6,1 cm
- Largura: 6,1 cm

Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.504

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com