PHILIPS

Plafon Doris 17 W

Plafons

4000 K

Cromado

À prova de água

8718699777258

Luz LED confortável para os olhos

As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto dos seus olhos.

Fácil de experimentar
- Instalação fácil

Segurança
- Resistente à humidade

Alta qualidade
- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos
- Fácil de limpar

Duração
- Vida útil longa até 15.000 horas

Destaques

Instalação fácil
Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

Resistente à humidade
A resistência à humidade significa que pode utilizar com confiança este produto em casas de banho, cozinhas, varandas e outros espaços onde a humidade pode ser um fator.

Eyecomfort
A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisito EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Fácil de limpar
Os materiais regulares e fáceis de limpar permitem que a sua casa esteja sempre atrativa, desde o chão ao teto.

Vida útil longa até 15.000 horas
A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

Especificações

Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento
- Cor: Cromado
- Material: Metal, Plástico

Duração
- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental
- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 100 lm/W

Diversos
- Concebida especialmente para: Casa de banho, Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Outras características
- Corrente da lâmpada: 142 mA

Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 0,57 kg
- Altura total: 90 mm
- Comprimento global: 313 mm
- Largura total: 313 mm

Assistência
- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Diâmetro: 313 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1700
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699777258
- Peso líquido: 0,55 kg
- Peso bruto: 0,82 kg
- Altura: 10 cm
- Comprimento: 35 cm
- Largura: 35 cm

Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.313

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.