PHILIPS

Foco 35 W MR16 GU5.3

LED

4000 K

390 lm

15.000 h

8719514307148

A↑G F

# Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

Os focos LED da Philips fornecem um feixe brilhante direcionado, uma vida útil longa e uma poupança de energia significativa.

**Luz de alta qualidade**
- Sem cintilação visível
- Luz branca fria

**Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas**
- Formato e tamanho semelhantes aos de um refletor de halogéneo

# Destaques

### Sem cintilação visível

Quando a luz cintila numa sucessão rápida, este efeito pode ser agressivo para os olhos, provocar dores de cabeça e até mesmo causar um ataque nas pessoas com epilepsia fotossensível. Trata-se de um efeito desagradável e desnecessário. Os LED podem cintilar devido à sua resposta rápida à corrente do controlador. No entanto, uma vez que os LED da Philips são concebidos de modo a minimizar as variações na saída de corrente do controlador, conseguem eliminar os fatores que provocam a cintilação. Desta forma, não irá notar qualquer cintilação, nem sequer um vestígio.

### Luz branca fria

Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 4000 K, proporcionando-lhe uma luz fria, fresca e viva.

### Substitui o foco de halogéneo

Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, este é um refletor LED para uma iluminação moderna. O substituto sustentável perfeito para refletores de halogéneo tradicionais.

# Especificações

### Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Foco direcional
- Casquilho: GU5.3
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

### Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

### Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

### Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 390 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 88 lm/W

### Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

### Informações da embalagem

- EAN: 8719514307148
- EOC: 871951430714800
- Título do produto: LED 35W MR16 CW 36D ND RF PF SRT4

### Consumo de energia
- Fator de potência: 0.6
- Tensão: 12V AC electronic V
- Potência equivalente: 35 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 4,4 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 5

### Dimensões e peso do produto
- Altura total: 46 mm
- Comprimento global: 45,5 mm
- Largura total: 51 mm

### Valores medidos
- Intensidade de pico nominal: 750 cd

### Especificações técnicas
- Frequência: -
- Número de registo EPREL: 421458

### Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8719514307148
- Peso líquido: 0,04 kg
- Peso bruto: 0,06 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 6,3 cm

Data de publicação:
2025-09-03
Versão: 0.309

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**