PHILIPS

Foco de encastrar Diamond Cut 3,5 W 95 mm

Luzes encastradas

3000 K

Preto

8719514453180

Luz e estilo superiores

Apelativo quando é ligado ou desligado, este downlight LED Philips combina na perfeição com o interior da sua casa ao oferecer luz delicada para os olhos.

Fácil de experimentar
- Instalação sem complicações que não exige cabos.

Segurança
- Sem radiações UV prejudiciais

Material e acabamento
- Material metálico de elevada qualidade

8719514453180

Destaques

Instalação fácil
Sem radiações UV prejudiciais
O produto foi concebido para eliminar quaisquer radiações UV potencialmente prejudiciais.

Material metálico de elevada qualidade



Material metálico duradouro e apelativo para um acabamento resistente.

Especificações

Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Redondo

Design e acabamento
- Cor: Preto
- Material: Plástico

Duração
- Vida útil média (2,7 horas/dia): 25 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental
- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.
- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz
- Ângulo de feixe: 110 °
- Consistência da cor: 5 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos
- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes encastradas
- EyeComfort: Sim

Outras características
- Corrente da lâmpada: 36 mA
- Eficiência: 85 lm/W

Consumo de energia
- Fator de potência: 0.45

Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 0,083 kg
- Altura: 4,95 cm
- Comprimento: 9,5 cm
- Distância de encastramento: 2 mm
- Largura: 9,5 cm

Assistência
- Garantia: 1 ano(s)

Especificações técnicas

- Diâmetro: 95 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 300
- Cor da luz: 3000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Potência da lâmpada incluída: 3.5
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514453180
- Peso líquido: 0,08 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Altura: 10,8 cm
- Comprimento: 5,6 cm
- Largura: 10,8 cm

Data de publicação:
2025-06-16
Versão: 0.270

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com