

# Philips TownTune Asymmetric Lyre – gir hjemmefølelse på gaten

## TownTune asymmetrisk Lyre DTC

Philips TownTune-familien er utformet for å forbedre eksisterende og skalerbare byrom og omfatter alle de nyeste innovasjonene innen belysning når det gjelder ytelse, lyskvalitet og tilkoblingsmuligheter. Familien består av fire løsninger: en versjon for sentral stolpetopp (CPT), en versjon for asymmetrisk stolpetopp med plugg/sidemontering (ASY), en versjon med en utvidbar Lyre-stolpetoppbrakett (Lyre) og en versjon for sentral stolpetopp med en konisk komfortkuppel (CCB). Alle TownTune-armatur kan tilpasses med et utvalg av forskjellige former på toppen av innfatningen, og det kan legges til en dekorativ ring som leveres i to farger (unntatt CCB). Designtilbehør gjør det mulig å skape en egen lyssignatur og gi distrikter og byer et eget særpreg. I tillegg er alle armaturer i TownTune-familien unikt identifiserbare takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode som er plassert på innsiden av mastedøren eller direkte på armaturen, får du umiddelbart tilgang til armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og du kan lage et digitalt bibliotek av belysningselementer og reservedeler. TownTune bruker også Philips LEDGINE-O-belysningsplattformen, noe som sikrer at du alltid har riktig mengde lys i riktig retningen i gatene. TownTune er dessuten systemklar (SR) og dermed fremtidssikker – en løsning som allerede har vært koblet til både frittstående og avansert kontroll- og belysningsprogramvare, f.eks. Interact City.

# TownTune asymmetrisk Lyre DTC

## Fordeler

- LEDGINE-O-plattform for topp ytelse, utvalgte fargetemperaturer og lysfordelinger
- Optimal TCO (L-Tune for ytelsesjustering, frittstående kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO (konstant lyseffekt), LineSwitch)
- Klar til å kobles til avanserte systemer og programvareapplikasjoner, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100 000 timer ved L85 og høyere
- Enkel tilgang til forkoblinger, sikret mot hærverk (IK10), høy inntrengningsbeskyttelse (IP66)

## Funksjoner

- Enkel design for enkel integrering i urbane rom, bredt utvalg av tilbehør for tilpasning
- Egnet for både ny montering og ettermontering
- Utvalg av lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT-er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Egen kuppel for visuell komfort og komfortable lysopplevelser
- Servicemerke for enkel montering og vedlikehold.

## Søknad

- By- og boligområder
- Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt
- Bysentre og torg
- Parkeringsplasser


## Versions



**TownTune LYR DTC BDP272**

# TownTune asymmetrisk Lyre DTC

## Målskisse




## Produkt detaljer



TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

# TownTune asymmetrisk Lyre DTC

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.

www.lighting.philips.com
2023, Desember 6 - data kan endres