PHILIPS

# Plafon Meson 23,5 W 222 mm

Plafons

4000 K

Branco

Maior conforto

Branco

8720169173521

# Luz LED confortável para os olhos

Ilumine o seu espaço com a Downlight LED EyeComfort da Philips, que proporciona uma fonte de luz confortável e conforto para os seus olhos.

### Fácil de experimentar

- Ideal para salas com tetos baixos, este equipamento é subtil e discreto.

### Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

### Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Encandeamento reduzido. Maior conforto.

# Destaques

**Adequada para tetos baixosDesign estreito**
**Vida útil longa até 15.000 horas**
A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

**EyeComfort com ótica entrelaçada**
A tecnologia de ótica entrelaçada melhora a experiência geral de iluminação no seu dia a dia. Impressa com padrões 3D para ajudar a difundir a luz, a tecnologia de microlentes produz uma distribuição uniforme da luz que reduz significativamente o encandeamento. Esta iluminação não é apenas uma luz suave e uniforme que proporciona mais conforto aos seus olhos, mas também redistribui inteligentemente a luz para uma iluminação menos ofuscante na área iluminada.

# Especificações

### Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior

### Design e acabamento
- Cor: White
- Material: Plástico

### Duração
- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 7.500
- Vida útil nominal: 15.000

### Ambiental
- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

### Funcionalidade extra/acessório incl.
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

### Características da luz
- Ângulo de feixe: 100 °
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 80 lm/W

### Diversos
- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim

### Outras características
- Corrente da lâmpada: 165 mA

### Consumo de energia
- Fator de potência: 0.5

### Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 0,154 kg
- Altura total: 42 mm
- Comprimento global: 222 mm
- Largura total: 222 mm

### Assistência
- Garantia: 1 ano(s)

## Especificações técnicas

- Diâmetro: 222 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1900
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Potência da lâmpada incluída: 23.5
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169173521
- Peso líquido: 0,15 kg
- Peso bruto: 0,23 kg
- Altura: 22,8 cm
- Comprimento: 4,6 cm
- Largura: 22,5 cm

Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.340

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**