PHILIPS

Foco de encastrar
Meson 23,5 W 215 mm

Luzes encastradas

4000 K

Branco

8720169231085

Luz confortável com um encaixe mais fino

Ilumine o seu espaço com a Downlight LED EyeComfort da Philips, que proporciona uma fonte de luz confortável e conforto para os seus olhos.

Fácil de experimentar
- Ideal para salas com tetos baixos, este equipamento é subtil e discreto.

Duração
- Vida útil longa até 15.000 horas

Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas
- Encandeamento reduzido. Maior conforto.

Destaques

Adequada para tetos baixosDesign estreito

Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

EyeComfort com ótica entrelaçada

A tecnologia de ótica entrelaçada melhora a experiência geral de iluminação no seu dia a dia. Impressa com padrões 3D para ajudar a difundir a luz, a tecnologia de microlentes produz uma distribuição uniforme da luz que reduz significativamente o encandeamento. Esta iluminação não é apenas uma luz suave e uniforme que proporciona mais conforto aos seus olhos, mas também redistribui inteligentemente a luz para uma iluminação menos ofuscante na área iluminada.

Especificações

Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Redondo

Design e acabamento
- Cor: White
- Material: Plástico

Duração
- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 7.500
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental
- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz
- Ângulo de feixe: 100 °
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 80 lm/W

Diversos
- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes encastradas
- EyeComfort: Sim

Outras características
- Corrente da lâmpada: 165 mA

Consumo de energia
- Fator de potência: 0.5

Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 0,154 kg
- Distância de encastramento: 117 mm
- Altura total: 35 mm
- Comprimento global: 215 mm
- Largura total: 215 mm
- Recessed Ceiling cutout: 20.0 cm x 20.0 cm

Assistência
- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Diâmetro: 215 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2550
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Potência da lâmpada incluída: 23.5
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169231085
- Peso líquido: 0,31 kg
- Peso bruto: 0,43 kg
- Altura: 8,1 cm
- Comprimento: 21,7 cm
- Largura: 21,7 cm

Data de publicação:
2025-09-03
Versão: 0.347

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com