PHILIPS

Plafon 21 W

Plafons

4000 K

Branco

8720169296046

Iluminação mãos-livres para segurança e comodidade

Este plafon LED da Philips pode ser facilmente ligado e desligado pelo sensor de movimento. Com uma ampla gama de deteção, um fluxo luminoso mais brilhante e a tecnologia LED de ativação instantânea, pode ter certeza de que a sua casa está bem iluminada em termos de segurança e visibilidade. Luz confortável que é suave para os seus olhos.

Fácil de experimentar

- Com o seu sensor de movimento automático incorporado, esta luminária liga-se automaticamente quando as pessoas passam à frente.

Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

Destaques

Sensor de movimento integrado Eyecomfort
A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisito EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Vida útil longa até 15.000 horas
A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

Especificações

Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento
- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

Duração
- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental
- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 138 lm/W

Diversos
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim

Outras características
- Corrente da lâmpada: 183 mA

Consumo de energia
- Fator de potência: 0.5

Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 0,6 kg
- Altura total: 70 mm

Assistência
- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas
- Diâmetro: 345 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2900
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169296046
- Peso líquido: 0,6 kg
- Peso bruto: 0,89 kg
- Altura: 38 cm
- Comprimento: 8 cm
- Largura: 38 cm

Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.145

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.