PHILIPS

Foco parede/teto
Niall 4x

Focos de parede/teto

Sem lâmpada

Preto e latão

ClickFix

8720169300132

Luz de alta qualidade, concebida para qualquer efeito de luz

Inclua este prático foco Philips na sua casa. Escolha uma lâmpada LED GU10 da Philips que combine com o estilo do seu foco e garanta uma luz de alta qualidade e longa duração.

Fácil de utilizar
- Cabeça do foco ajustável
- Sem lâmpada incluída

Instalação fácil
- Montagem fácil com ClickFix

Fácil de experimentar
- Perfeita para colocar em paredes ou tetos, esta luminária oferece-lhe a liberdade de personalizar a iluminação de acordo com o seu espaço.

Material e acabamento
- Material de elevada qualidade

8720169300132

Destaques

Cabeça do foco ajustável

Direcione a luz para onde esta é mais necessária, bastando para isso ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

Sem lâmpada incluída

Esta luminária é fornecida sem lâmpada, o que lhe permite escolher o fluxo luminoso mais adequado à divisão e à sua preferência. A escolha de uma lâmpada LED da Philips irá garantir um fluxo luminoso de alta qualidade e longa duração.

Montagem fácil com ClickFix

Instale o seu foco facilmente e sem ajuda. Graças a ClickFix, não é necessário um par de mãos extra. Basta montar o suporte no teto, ligar os fios, clicar e fixar a lâmpada de uma só vez.

Montagem adaptável para parede ou teto

Material de elevada qualidade



Material duradouro e apelativo para um investimento atrativo e de longa duração.

Especificações

Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento
- Cor: Preto
- Material: Metal, Vidro

Ambiental
- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.
- Montagem click!FIX: Sim
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Não
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos
- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de jantar, Garagem, Entrada, Cozinha, Sala de estar
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Focos de parede/teto
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: ClickFix

Outras características
- Corrente da lâmpada: 200 mA

Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 0,695 kg
- Altura total: 110 mm
- Comprimento global: 690 mm
- Largura total: 130 mm

Assistência
- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 5
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Número de fontes de luz: 4

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8720169300132
- Peso líquido: 0,7 kg
- Peso bruto: 0,88 kg
- Altura: 70,3 cm
- Comprimento: 11 cm
- Largura: 12 cm

Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.228

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.