PHILIPS

Lampă încastrată
Diamond Cut UltraEfficient

Ultra Efficient

4000 K

Alb

8720169308145

Corpul de iluminat în jos UltraEfficient oferă cea mai economică soluţie privind consumul de energie

Philips a dezvoltat un corp de iluminat orientat în jos ultra eficient care folosește o nouă tehnologie pentru a diminua emisiile de carbon, a reduce risipa de materiale și a minimiza consumul de energie. Cu o durată de viaţă uimitoare de 50.000 de ore, durează de peste 3 ori mai mult decât corpurile de iluminat orientate în jos echivalente Philips LED și utilizează cu 50 % mai puţină energie. Exact ceea ce este necesar pentru o planetă mai durabilă.

Soluţii de iluminat durabile
- Philips oferă o garanţie de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Efect de lumină
- Difuzor de înaltă calitateLumină blândă cu distribuţie uniformă

Material și finisaj
- Material metalic de înaltă calitate

Repere

Garanţie de 5 ani pentru sistemul LED

Pe lângă garanţia standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanţie de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Difuzor de înaltă calitateLumină blândă cu distribuţie uniformă



Acest difuzor de înaltă calitate distribuie lumină blândă în mod uniform în încăperile dvs.

Material metalic de înaltă calitate



Material metalic, durabil și atractiv, pentru un finisaj rezistent.

Specificații

Caracteristicile unui bec
- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj
- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Rezistenţă
- Număr de cicluri de comutare: 25.000
- Durată de viaţă nominală: 50.000

Protecţia mediului
- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viaţă (economice), aruncaţi produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecinţelor potenţiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice
- Unghi fascicul: 110 °
- Consistenţa culorii: 5 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

Diverse
- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi încastrate
- EyeComfort: Da
- Inovaţii LED: UltraEfficient, EyeComfort

Alte caracteristici
- Intensitate curent lampă: 24 mA
- Eficacitate: 156 lm/W

Consum de energie
- Factor de putere: 0.35
- Consum de curent: 2,2

Dimensiunile și greutatea produsului
- Greutate netă: 0,096 kg
- Înălţime: 5 cm
- Lungime: 11 cm
- Distanţă de încastrare: 0 mm
- Lăţime: 11 cm

Service
- Garanţie: 5 ani

Specificaţii tehnice
- Diametru: 105 mm
- Flux luminos total al instalaţiei de iluminat: 345
- Culoare lumină: 4000
- Alimentare de la reţea: CA 220-240
- Instalaţie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecţie: Clasa II
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului
- EAN/UPC - produs: 8720169308145
- Greutate netă: 0,1 kg
- Greutate brută: 0,12 kg
- Înălţime: 10,8 cm
- Lungime: 10,8 cm
- Lăţime: 5,6 cm

Data apariției: 2025-06-13
Versiune: 0.175

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com