PHILIPS

Filament Bulb mat
100 W A60 E27 x6

LED

2700K

1535 lm

50000 h

8721103134813

Luminile UltraEfficient sunt becurile LED cele mai eficiente energetic din gama noastră

Lămpile cu LED Philips UltraEfficient asigură o lumină minunată și oferă o durată de viaţă excepţional de lungă, de 50.000 de ore. În același timp, furnizează economii imediate și semnificative în ceea ce privește consumul de energie electrică. Redu frecvenţa înlocuirii lămpilor și bucură-te de lumină.

Concepută să dureze mai mult și să economisească mai multă energie

- Bec cu durată mare de viaţă – De până la 50 ani

Alegerea potrivită pentru lumină de înaltă calitate

- Garanţie de 5 ani

Repere

Bec cu durată mare de viaţă – De până la 50 ani

Evitaţi deranjul pe care îl implică înlocuirea frecventă a becurilor. Cu o durată de viaţă de până la 50.000 de ore, LED-urile noastre UltraEfficient durează de 3,5 ori mai mult decât LED-urile Philips standard, astfel încât să vă puteţi bucura de o soluţie de iluminat perfectă pentru cel puţin 50 de ani.

Garanţie de 5 ani

Bucură-te de lumină de lungă durată și de calitate ridicată cu garanţia noastră generoasă de 5 ani

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecţional
- Soclu: E27
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Sticlă

Design și finisaj

- Material: Sticlă

Rezistenţă

- Număr de cicluri de comutare: 500.000
- Durată de viaţă nominală: 50.000

Protecţia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viaţă (economice), aruncaţi produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecinţelor potenţiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Nu
- Selectaţi culoarea: Nu
- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 300
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 1535 lm
- Randament luminos (nominal) (nom.): 210

Diverse

- EyeComfort: Nu
- Inovaţii LED: UltraEfficient

Informaţii ambalaj

- EAN: 8721103134813
- EOC: 872110313481300
- Titlu produs: LED CLA A60 100W E27 WW FR ND UE 6CT/4EC

Consum de energie

- Factor de putere: 0.4
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 100
- Putere: 7,3
- Consum de energie kWh/1000 h: 8

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălţime totală: 104 mm
- Lungime totală: 104 mm
- Lăţime totală: 60 mm

Specificaţii tehnice

- Frecvenţă: 50-60
- Diametru: 60 mm
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă

Bec
- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?
- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistenţă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului
- EAN/UPC - produs: 8721103134813
- Greutate netă: 0,23 kg
- Greutate brută: 1,48 kg
- Înălţime: 12,2 cm
- Lungime: 14,7 cm
- Lăţime: 21,4 cm

Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.223

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com