PHILIPS

Встраиваемый светильник

Встраиваемые светильники

6500/2700/4000 K

Белый

SceneSwitch

8719514449299

Приятный свет и более изящная форма

Светодиодные светильники Philips обеспечивают комфортное для глаз освещение.

Удобство эксплуатации
- Идеально подходит для помещений с низкими потолками. Светильник остается ненавязчивым и незаметным.

Световой эффект
- Равномерное распределение яркого света

Безопасность
- Отсутствие вредного УФ-излучения

Монтаж
- Встроенный драйвер с разъемом обеспечивают удобство монтажа.

Долговечность
- Долгий срок службы: до 15 000 часов

Особенности

Подходит для низких потолковКомпактный дизайн Равномерное распределение яркого света

Чтобы полностью осветить ваши комнаты, используйте этот светильник, который равномерно распределяет свет по всему пространству.

Отсутствие вредного УФ-излучения

Продукт создан с целью предотвратить возможность получения вредного УФ-излучения.

Встроенный драйвер с разъемом обеспечивают удобство монтажа.

Безопасный и простой монтаж без необходимости в специальных знаниях или проведении проводки.

Долгий срок службы: до 15 000 часов

Светодиодная технология Philips продлевает срок службы до 15 000 часов.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Круглый

Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Пластмасса

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Количество циклов переключения: 12 500

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 110 °
- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис
- Стиль: Современный
- Тип: Встраиваемые светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: SceneSwitch

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 70 mA
- Эффективность: 76 лм/Вт

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- Мощность в ваттах: 9 Вт

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,07 kg
- Габаритная длина: 10.5 см
- Габаритная ширина: 10.5 см
- Высота: 5 см
- Длина: 12 см
- Глубина встраивания: 11 см
- Ширина: 12 см

Обслуживание

- Гарантия: 1 год

Технические характеристики

- Срок службы до: 25 000 часов
- Диаметр: 120 мм
- Общий световой поток светильника: 2700K : 6304000K : 7506500K : 680
- Цвет излучения: 6500/2700/4000
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 9
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514449299
- Масса нетто: 0,07 kg
- Масса брутто: 0,1 kg
- Высота: 12,2 см
- Длина: 5,4 см
- Ширина: 12,1 см

Дата выпуска: 2025-04-18
Версия: 0.119

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.