



Philips StyliD Evo – dokonalá flexibilita a výkon pro obchodní prostory

StyliD Evo

Díky projektorům StyliD Evo mohou maloobchodníci využívat vynikající kvalitu světla a špičkovou energetickou účinnost optiky PerfectAccent v řadě flexibilních a na budoucí vývoj připravených projektorů. Konfiguraci projektorů StyliD Evo je možné snadno změnit díky rychlé a snadné modernizaci optiky, ke které nejsou potřebné žádné nástroje. Tyto projektory také podporují časté změny v uspořádání prodejen, neboť je lze na přípojnicí nebo systému Maxos fusion snadno přemístit. Pokrývají širokou škálu aplikací od nižších výšek až po montáže na vysokých stropích, které vyžadují velmi vysoký světelný tok. Projektory StyliD Evo lze namontovat na přípojnice 3C nebo DALI (ST770T, ST780T), do systému Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) nebo do stropu v polozapuštěné verzi (ST770B). Všechny projektory StyliD Evo s reflektory PerfectAccent jsou certifikovány jako výrobek pro cirkulární osvětlení a nabízejí několik možností stmívání a integrace do systémů, a to jak kabelových, tak bezdrátových. K dispozici jsou také spektra světla LED pro čerstvé potraviny, které prodlužují životnost a vylepšují vizuální prezentaci potravin, minimalizují plýtvání potravinami a zvyšují prodej. Další informace o LED spektrech PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne naleznete na stránkách našeho katalogu pro módu a potraviny.

Výhody

- Větší prozáření a mimořádný optický komfort k přivábění zákazníků
- Snadná změna polohy a modernizace pro časté změny v uspořádání prodejen
- Nejlepší účinnost ve své třídě pro zmenšení uhlíkové stopy a úsporu energie
- Certifikováno jako cirkulární osvětlení s vysoce účinnými reflektory PerfectAccent

Vlastnosti

- Snadná výměna nebo modernizace optiky bez použití nástrojů
- K dispozici s vysoce účinnými reflektory PerfectAccent
- Volitelné krycí sklo (doporučované pro prašná prostředí)
- Světelný tok až 6000 lm pro montáž ve velkých výškách
- K dispozici se spektry světla LED pro čerstvé potraviny a módu
- Možnost jak kabelového (DALI), tak bezdrátového připojení
- Vysoce intenzivní oválný paprsek umožňující zvětšit rozteč mezi svítidly při osvětlování pultů s čerstvými potravinami nebo logotypů na stěnách

Aplikace

- Samoobsluhy
- Supermarkety a hypermarkety
- Velké maloobchody

Varování a bezpečnost


- Všechna fotometrická data jsou počítána bez volitelného krycího skla. Při použití krycího skla je třeba počítat s poklesem světelného toku o 3,5 %.
- Optiku je možné čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Je zakázáno dotýkat se modulů LED nebo reflektoru. Pro oblasti přípravy potravin a oblasti s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.
- Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.
- Produkt musí být instalován tak, aby se jej nebylo možné dotknout. Manipulace s horkým produktem je možná jen při použití rukavic poskytujících tepelnou ochranu.

Versions



StyliD Evo Compact ST770T black,
track version

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility

