PHILIPS

Tubformad ljuskälla

Dekorativ tubformad lampa

10 W

E14-sockel

Klar

8711500042217

Mysig dekorativ belysning

Philips dekorativa standardlampor är konstruerade för en låg ljusintensitet (under 60 lumen) och ger ifrån sig en varm, mysig glöd som skapar en avslappnad stämning. Perfekt för öppna armaturer.

Belysning för särskilda ändamål

- För särskilda ändamål

Funktioner

För särskilda ändamål

Philips standardlampor för särskilda ändamål är framtagna för att användas på ett visst sätt. För vanlig belysning i hemmet erbjuder Philips halogenlampor, energisparande lampor och LED-lampor.

Specifikationer

Lampans egenskaper
- Form: Lysrör
- Sockel: E14
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Ja

Storlek
- Höjd: 59 mm
- Bredd: 26 mm

Hållbarhet
- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 1 år
- Antal tändcykler: 4 000
- Nominell livslängd: 1 000

Ljusegenskaper
- Användning: Särskild applikation
- Färgåtergivningsindex: 100
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 2700
- Ljusflöde: 34

Effekt
- Effektfaktor (fraktion): 1

Strömförbrukning
- Spänning: 230-240 V
- Wattstyrka: 10 W
- Effekt: 10,0 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 10

Märkvärden
- Specificerad livslängd: 1 000

Tekniska specifikationer
- Dimbar: Ja
- Sockel: E14

Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt: 8711500042217
- Nettovikt: 12,5 g
- Bruttovikt: 15 g
- Höjd: 5,9 cm
- Längd: 2,6 cm
- Bredd: 2,6 cm

Publiceringsdatum:
2026-07-08
Version: 0.539

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.