PHILIPS

Lighting



Komplett lösning med en dip-switch med tre färger för maximal flexibilitet och problemfri användning. Den här downlighten är enkel att installera direkt.

Ledinaire Downlight DN029B

Skapa den perfekta färgtemperaturen med en dip-switch med tre färger och upplev en problemfri installation. Denna downlight är helt IC-kompatibel och ger stora energibesparingar utan att kompromissa med ljuskvaliteten.

Fördelar

- Flexibel för att passa dina behov med en dip-switch med tre färger och olika ljusflödesalternativ
- Kostnadseffektiv och problemfri lösning med 50 000 timmars livslängd
- Enklare inomhusinstallation, IC-klassad och IP44-skydd (framsidan)

Ledinaire Downlight DN029B

Funktioner

- Väljarlösningar med tre färgtemperaturer och lång livslängd på 50 000 timmar
- Spara ännu mer energi med dimringsfunktion
- IC-klassad för att passa kritiska installationer
- IP20-fattning med IP44-skydd fram


Användning

- Allmän områdesbelysning
- Bostadsområden
- Butik


Versions



Måttskiss




Product
DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU



Product
DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU

Ledinaire Downlight DN029B

Måttskiss



Product
DN029B LED8/CCT 8W 220-240V D90 EU

Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03
Kod för kapslingsklass	IP20/44
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Drift och elektricitet	
Inspänning	220-240 V V
Allmän information	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Utbytbar ljuskälla	Nej
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(3000K@x=, 0.4339y=, 0.40334300K@x= 0.3647y=0.36076 500K@x=0.3123y= 0.3284) 5SDCM
Init. Corr. färgtemperatur	3000 K
Initialt färgåtergivningsindex	80
Mekanik och armaturhus	
Färg--	Vit

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
66020800	DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU	85,00 lm/W	1200 lm	14 W
66022200	DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU	83,00 lm/W	2000 lm	24 W

Ledinaire Downlight DN029B

© 2021 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

www.lighting.philips.com
2021, Maj 24 - data som kan komma att ändras