PHILIPS

Spot 50 W PAR16 GU10

UltraEfficient

2700 K

375 lm

50 000 tim.

8720169194830

A↑G A

En ljuskälla som saknar motstycke

Philips LED-spotlights ger en riktad, klar ljusstråle, har en ovanligt långt livslängd och är energibesparande. Den här spotten är det perfekta hållbara alternativet när du vill byta ut dina 50 W-spottar med GU10-sockel.

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor
- Liknar standardhalogenlampan i storlek och form

Välj en hållbar lösning
- Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier
- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Funktioner

Liknar standardhalogenlampan i storlek och form

Modern, energibesparande LED-standardljuskälla med vacker design och välbekanta mått – det perfekta hållbara alternativet till den traditionella halogenlampan.

Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

Med en livslängd på upp till 50 000 timmar slipper du krånglet med att byta ljuskällor ofta och kan njuta av en perfekt belysningslösning i mer än 50 år.

Utformad för att vara behaglig för ögonen

Det är enkelt att förstå hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljust bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Specifikationer

Lampans egenskaper
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: GU10
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Storlek
- Höjd: 5,4 cm
- Bredd: 5 cm

Hållbarhet
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 50 000

Miljö
- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper
- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 375 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K

Övrigt
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: UltraEfficient, EyeComfort

Övriga egenskaper
- Effektivitet: 178 lm/W

Förpackningsinformation
- EAN: 8720169194830
- EOC: 872016919483000
- Produkttitel: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND UE SRT4

Strömförbrukning
- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 50 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A
- Effektförbrukning: 2,1 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 3

Produktens mått och vikt
- Längd: 5,4 cm

Märkvärden
- Nominell toppintensitet: 680 cd

Tekniska specifikationer
- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1428242

Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt: 8720169194830
- Nettovikt: 0,05 kg
- Bruttovikt: 0,12 kg
- Höjd: 13,2 cm
- Längd: 5,3 cm
- Bredd: 6,3 cm

Publiceringsdatum:
2025-06-17
Version: 0.436

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.