



Güvenilir ve Canlı, Aydınlatması kolay

Essential SmartBright Spotlight

Essential SmartBright Spotlight dış mekan peyzajı, park, ev, çiçek bahçesi, ağaç, koru, eski bina aydınlatması için ideal çözümdür. Yalnızca kompakt ve sağlam dökme alüminyum muhafaza ile deliciyle inanılmaz ve canlı ışık sağlamakla kalmaz aynı zamanda tek adımda hızlı çivi kurulumuyla aydınlatması kolaydır. Temperli cam armatürün dayanıklı olmasını, hassas lens tasarımı ise ışık etkisini sağlar.

Faydaları

- Daha kolay kurulum
- Sağlam muhafaza
- Canlı aydınlatma

Özellikler

- IP65 / IK06
- CRI80
- 15000 saat kullanım ömrü
- 168 saatlik tuz püskürtme testi
- CB ve EMC'ye uygun
- Işın açısı seçenekleri
- Tek yeşil ışık seçeneği

Uygulama

- Peyzaj, mimari aydınlatma
- Plaza meydanı
- Otopark, çiçek bahçesi, ağaç, koru
- Tesis
- Güvenlik

Essential SmartBright Spotlight

Versions



aksesuarlar



Ordercode 01755582

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06
------------------------------	------

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Genel Bilgiler

CE işareti	CE mark
Optik kapak/lens türü	G
Tertibat dahildir	Evet
Alev alma işareti	NO
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Direk üstü standart eğim açısı	-
--------------------------------	---

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	Black
------	-------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi
34188099	BGP150 LED520/WW 8W 20D GM	830 sıcak beyaz
34189799	BGP150 LED580/NW 8W 20D GM	840 nötr beyaz
34190399	BGP150 LED400/WW 6W 20D GM	830 sıcak beyaz
34191099	BGP150 LED480/NW 6W 20D GM	840 nötr beyaz
34192799	BGP150 LED250/WW 3W 20D GM	830 sıcak beyaz
34193499	BGP150 LED300/NW 3W 20D GM	840 nötr beyaz
34194199	BGP150 LED520/WW 8W 45D GM	830 sıcak beyaz
34195899	BGP150 LED580/NW 8W 45D GM	840 nötr beyaz
34196599	BGP150 LED400/WW 6W 45D GM	830 sıcak beyaz
01755722	BGP150 LED480/NW 6W 45D GM	840 nötr beyaz
34198999	BGP150 LED250/WW 3W 45D GM	830 sıcak beyaz
34199699	BGP150 LED300/NW 3W 45D GM	840 nötr beyaz
34200999	BGP150 LED G 8W 35D GM	Yeşil

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Essential SmartBright Spotlight

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	Başlangıçtaki Işık akışı
34188099	BGP150 LED520/WW 8W 20D GM	3000 K	>80	520 lm
34189799	BGP150 LED580/NW 8W 20D GM	4000 K	>80	520 lm
34190399	BGP150 LED400/WW 6W 20D GM	3000 K	>80	400 lm
34191099	BGP150 LED480/NW 6W 20D GM	4000 K	>80	400 lm
34192799	BGP150 LED250/WW 3W 20D GM	3000 K	>80	250 lm
34193499	BGP150 LED300/NW 3W 20D GM	4000 K	>80	250 lm
34194199	BGP150 LED520/WW 8W 45D GM	3000 K	>80	520 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	Başlangıçtaki Işık akışı
34195899	BGP150 LED580/NW 8W 45D GM	4000 K	>80	520 lm
34196599	BGP150 LED400/WW 6W 45D GM	3000 K	>80	400 lm
01755722	BGP150 LED480/NW 6W 45D GM	4000 K	>80	400 lm
34198999	BGP150 LED250/WW 3W 45D GM	3000 K	>80	250 lm
34199699	BGP150 LED300/NW 3W 45D GM	4000 K	>80	250 lm
34200999	BGP150 LED G 8W 35D GM	- K	N.A.	400 lm

