PHILIPS

Stropna svetilka Wawel 17 W

Stropne svetilke

4000/6500/2700K

Bela

Možnost zatemnitve; SceneSwitch



31821/31/P5

Kakovostna razsvetljava za udoben dom

Stropna svetilka Philips myLiving WAWEL LED z vgrajeno sijalko LED omogoča optimizirano in enotno svetilnost. Njena svetlost je nastavljiva po stopnjah, da lahko prilagajate v skladu s počutjem, ima pa tudi pomnilniško funkcijo.

Svetlobni učinek
- Enakomerna porazdelitev svetlobe

Napredna LED-osvetlitev
- Nastavljivo 2700–6500 K

Varčevanje z energijo
- 80 % manjša poraba energije v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe

Značilnosti

Enakomerna porazdelitev svetlobe

80 % manjša poraba energije

Porabite do 80% manj energije in denarja v primerjavi s standardnimi sijalkami. Strošek nakupa se vam kmalu povrne, poleg tega pa vsako leto prihranite kar nekaj denarja. Zmanjšajte račun za elektriko in takoj začnite z varčevanjem.

Nastavljivo

Ta svetilka je nastavljiva. Lahko jo nastavite na želeno barvo svetlobe; od toplo bele (2700 K) do hladne dnevne svetlobe (6500 K).

Specifikacije

Značilnosti sijalke
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Možnost zatemnitve: Da

Zasnova in izdelava
- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost
- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000
- Nominalna življenjska doba: 20.000

Specifikacije okolja
- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti
- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700-4000-6500 K
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 2
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 94 lm/W

Razno
- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Pisarna, Garaža
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, SceneSwitch

Druge značilnosti
- Tok v sijalki: 130 mA

Dimenzije in teža izdelka
- Neto teža: 0,64 kg
- Skupna višina: 66 mm
- Celotna dolžina: 350 mm
- Skupna širina: 350 mm

Vzdrževanje
- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije
- Premer: 350 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1600
- Barva svetlobe: 4000/6500/2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno

Dimenzije in teža embalaže
- EAN/UPC – izdelek: 8718696162774
- Neto teža: 0,64 kg
- Bruto teža: 1,02 kg
- Višina: 39,7 cm
- Dolžina: 7 cm
- Širina: 39,6 cm

Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.466

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com