PHILIPS

# Supertanka stropna svetilka 15 W

Stropne svetilke

2700 K

Bela

Možnost zatemnitve



8718699681012

## En nosilec. Vaše stikalo. Tri nastavitve svetlobe.

Ustvarite ustrezno vzdušje tako, da spremenite svetlost. Philipsova stropna svetilka LED SceneSwitch omogoča tri nastavitve svetlosti, ki jih lahko uporabite v katerem koli trenutku. Ne potrebujete zatemnilnega stikala ali dodatnih priključkov – dovolj je že obstoječe stikalo.

### Zasnovano za dnevno sobo in spalnico
- Idealno za sproščanje in druženje

### Dopolni vaš prostor
- Super tanka oblika

### Preprosta uporaba
- Svetilo je kot nalašč za namestitev na steno ali strop in vam daje možnost, da videz prilagodite svoji notranji opremi.
- Enostavna namestitev

### Svetlobni učinek
- Enakomerna porazdelitev svetlobe

### Vrhunska kakovost
- Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

# Značilnosti

### Idealno za sproščanje in druženje
Dnevna soba je središče vsakega doma – prostor, kjer se družite z družino in gostite prijatelje. Svetila za dnevno sobo in spalnico morajo biti prilagodljiva in enostavno nastavljiva za različne načine uporabe skozi dan. S skrbno postavitvijo različnih svetlobnih virov in igro s svetlobnimi plastmi lahko ustvarite občutek prostornosti ter toplo in prijetno vzdušje v prostoru.

### Super tanka oblika
Tanka oblika je primerna za prostore z nizkim stropom, saj iz stropa ne izstopa.

### Prilagodljiv stenski ali stropni nosilec
### Enostavna namestitev
Nič več težav pri namestitvi. Svetilko varno pritrdite ali obesite na steno ali strop, jo priključite in že je pripravljena, da sveti.

### Enakomerna porazdelitev svetlobe
Svetloba je po prostoru enakomerno porazdeljena.

### Udobje oči
Nizka kakovost svetlobe lahko utrudi oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da Philipsove sijalke LED poskrbijo za udobno svetlobo, ampak ostanejo takšne skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavljajo dosledno kakovost svetlobe, svetilnost in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je prijazna do oči. Vaše oči vam bodo hvaležne.

# Specifikacije

### Značilnosti sijalke
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Možnost zatemnitve: Da

### Zasnova in izdelava
- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

### Trpežnost
- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 20.000

### Specifikacije okolja
- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

### Z dodatno funkcijo/nastavkom
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

### Svetlobne značilnosti
- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 2
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 86 lm/W

### Razno
- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Pisarna, Garaža
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve

### Druge značilnosti
- Tok v sijalki: 77 mA

### Dimenzije in teža izdelka
- Neto teža: 0,43 kg
- Skupna višina: 23 mm
- Celotna dolžina: 250 mm
- Skupna širina: 250 mm

### Vzdrževanje
- Garancija: 5 let

### Tehnične specifikacije
- Premer: 250 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1300
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano

### Dimenzije in teža embalaže
- EAN/UPC – izdelek: 8718699681012
- Neto teža: 0,4 kg
- Bruto teža: 0,48 kg
- Višina: 2,8 cm
- Dolžina: 24,4 cm
- Širina: 24,8 cm

Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.499

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**