PHILIPS

Motna sijalka z žarilno nitko 200 W A95 E27

LED

6500 K

3452 lm

15000h

8718699764678

A ↑ G D

Močna LED-osvetlitev z vrhunsko svetlobo

Philipsove LED-sijalke oddajajo čudovito toplo belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovo idealno nadomešča motne tradicionalne sijalke.

Visokokakovostna svetloba
- Izdelana za udobje vaših oči

Izberite sonaravno rešitev
- Sijalke z dolgo življenjsko dobo do 15 let

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom
- Preprosta LED-sijalka za vsakdanjo uporabo

Značilnosti

Izdelano za udobje vaših oči

Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Ocenjena povprečna življenjska doba je 15.000 ur

Z življenjsko dobo sijalk do 15.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni osvetlitvi tudi več kot 15 let.

Preprosta LED-sijalka za vsakdanjo uporabo

Philipsove LED-sijalke za vsakdanjo uporabo so popolne sijalke za osnovne potrebe osvetlitve. Zagotavljajo čudovito svetlobo in zanesljivo delovanje, ki ga pričakujete od Philips LED-sijalke, po dostopni ceni.

Specifikacije

Značilnosti sijalke
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Možnost zatemnitve: Ne
- Premaz sijalke: Motna
- Bulb Material: Glass

Trpežnost
- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja
- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Garancija
- Garancijska doba: 2 leti

Svetlobne značilnosti
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 6500 K
- Nazivni svetlobni tok: 3452 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 865 | CCT of 6500K
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 6500 K
- Svetlobni tok: 3.452 lm
- Stroboskopski učinek: 0,4
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 150,00 lm/W

Razno
- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značilnosti
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da

Priložena dokumentacija
- številka EAN: 8718699764678
- EOC: 871869976467800
- Ime izdelka: LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

Napajanje
- Faktor moči (frakcija): 0.51

Poraba energije
- Koeficient moči: 0.51
- Napetost: 220-240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 200 W
- Oznaka za energetsko učinkovitost (EEL): D
- Poraba energije: 23 W

Dimenzije in teža izdelka
- Skupna višina: 165 mm
- Celotna dolžina: 165 mm
- Skupna širina: 95 mm

Nazivne vrednosti
- Predvidena življenjska doba: 15.000

Tehnične specifikacije
- Frekvenca: 50-60
- Premer: 95 mm
- Registrska številka za EPREL: 374910
- Referenca za merjenje toka: Sphere
- Možnost zatemnitve: Ne
- Vrednost migetanja (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Vznožni podstavek: E27

Dimenzije in teža embalaže
- EAN/UPC – izdelek: 8718699764678
- Neto teža: 0,1 kg
- Bruto teža: 0,16 kg
- Višina: 22,6 cm
- Dolžina: 10,2 cm
- Širina: 13 cm

Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.423

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com