PHILIPS

Reflektor 20 W MR11 GU4

LED

2700 K

184 lm

25000h

8718699774059

A ↑ G F

Uživajte v topli beli osvetlitvi LED

Philipsove LED-sijalke oddajajo čudovito toplo belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovo idealno nadomešča motne tradicionalne sijalke.

Izberite sonaravno rešitev
- Sijalke z dolgo življenjsko dobo do 15 let

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom
- Idealno za poudarjeno osvetlitev

Visokokakovostna svetilka LED, ki deluje desetletja
- Izdelano za udobje vaših oči

Značilnosti

Ocenjena povprečna življenjska doba je 15.000 ur

Z življenjsko dobo sijalk do 15.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni osvetlitvi tudi več kot 15 let.

Idealno za poudarjeno osvetlitev

Ta LED-reflektor, ki poskrbi za moderno osvetlitev s tradicionalnim snopom širokega kota (36 stopinj), je primeren za poudarjeno in splošno osvetlitev. Primeren je za vgradne in stropne svetilke ter tako popolna izbira za kuhinje, kuhinjske otoke, dnevne sobe in jedilnice.

Izdelano za udobje vaših oči

Preprosto je opaziti, kako močna svetloba lahko obremeni oči. Če je presvetlo, se vse blešči. Če je prenežna, opazite migetanje. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj svet s sijalkami LED, ki so zasnovane tako, da so prijetne za oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Specifikacije

Značilnosti sijalke
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Usmerjena reflektorska
- Vtičnica: GU4
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Glass

Trpežnost
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 25.000

Specifikacije okolja
- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti
- Kot snopa: 36 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 184 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.4
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 80 lm/W

Razno
- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Priložena dokumentacija
- številka EAN: 8718699774059
- EOC: 871869977405900
- Ime izdelka: LEDClassic 20W MR11 GU4 WW ND SRT6

Poraba energije
- Koeficient moči: 0.6
- Napetost: 12V AC electronic V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 20 W
- Oznaka za energetsko učinkovitost (EEL): F
- Poraba energije: 2,3 W

Dimenzije in teža izdelka
- Skupna višina: 40 mm
- Celotna dolžina: 39,5 mm
- Skupna širina: 36 mm

Nazivne vrednosti
- Nazivna najvišja intenzivnost: 400 cd

Tehnične specifikacije
- Frekvenca: 50
- Registrska številka za EPREL: 391909

Dimenzije in teža embalaže
- EAN/UPC – izdelek: 8718699774059
- Neto teža: 0,02 kg
- Bruto teža: 0,03 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 3,6 cm
- Širina: 6,3 cm

Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.414

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com