

La nueva generación de iluminación con tubos LED PLC 4P de bajo consumo

CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 4P integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Este producto es la solución ideal para la mejora de la iluminación de las aplicaciones generales. Satisface las necesidades de iluminación básicas, permite un ahorro energético considerable y es respetuoso con el medio ambiente.

Beneficios

- Coste operativo reducido gracias al menor consumo energético
- Menor coste de mantenimiento, ya que la vida útil es 2 o 3 veces superior en comparación con las lámparas convencionales
- Forma más rápida y sencilla de actualizar las luminarias existentes a la tecnología LED
- Producto y proceso de instalación completamente seguros

Características

- Gran eficiencia energética
- Fácil instalación
- Formato convencional para la adaptación a las luminarias existentes
- Sin mercurio

Aplicaciones

- Aplicaciones para hostelería, tiendas, oficinas, industriales y domésticas

CorePro LED PLC 4P

Versions




CorePro LED PLC 100mm 5W G24Q-1




SPPR MLEDGA 0026

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	130,6 mm
CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	130,6 mm
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

CorePro LED PLC 4P

Información general	
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Vida útil nominal	30.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz (nom.)	120 °
Índice de reproducción cromática (IRC)	83
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	30000-80000 Hz
Line Frequency	30000-80000 Hz
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 35 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	PL-C

Información general

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
70663300	CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	G24q-1
70665700	CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	G24q-1
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24q-2
54121000	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24q-2
54115900	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	G24q-3
54117300	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	G24q-3

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Código de color	Flujo luminoso
70663300	CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	3000 K	830	475 lm
70665700	CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	4000 K	840	500 lm
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	830	650 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Código de color	Flujo luminoso
54121000	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000 K	840	700 lm
54115900	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	3000 K	830	950 lm
54117300	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	4000 K	840	1.000 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
70663300	CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	4,5 W
70665700	CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	4,5 W
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
54121000	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5 W
54115900	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	9 W
54117300	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	9 W

Temperatura


Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
70663300	CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	60 °C
70665700	CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	60 °C
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	66 °C


Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
54121000	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	66 °C
54115900	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	76 °C
54117300	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	76 °C

Aprobación y aplicación

CorePro LED PLC 4P

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
70663300	CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	5 kWh
70665700	CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	5 kWh
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	7 kWh
54121000	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	7 kWh
54115900	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	9 kWh
54117300	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	9 kWh





© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.