

LIGHTOLIER

par  Signify

Des options sur le site pour luminosité et confort



Éclairage direct

Encastré de modernisation commerciale



Lumineux, très lumineux, le plus lumineux votre choix

Des plafonds à différentes hauteurs ?
Des clients indécis ? **L'encastré de modernisation commerciale de Lightolier** facile à installer est la solution idéale.



L'encastré de modernisation commerciale offre un interrupteur à lumens sélectionnables ce qui réduit le temps de main-d'œuvre requis sur le site et les maux de tête des installateurs occupés. Par exemple, l'encastré de 8 po vous offre le choix de 1000, 1500 et

2300 lumens et s'installe sur une boîte de jonction ou dans le cadre existant (vous référez à la fiche technique pour la liste des cadres compatibles). Donc si votre salle d'attente d'hôpital présente trois différentes hauteurs de plafonds, vous n'aurez pas besoin de trois

différents luminaires dans votre espace.

Ce luminaire fiable convient parfaitement aux modernisations ou aux nouvelles constructions dans les bureaux, hôtels, espaces de soins de santé,

magasins de détail, dans les propriétés multifamiliales et dans les résidences offrant des services. L'encastré de modernisation est classifié Energy Star et vous offre des rabais additionnels des services publics si disponibles.



Plafonds à différentes hauteurs, plus de problème....


Cette aire d'attente présente un plafond de 12 pieds alors que celui de l'entrée n'est que de neuf pieds. Il suffit d'augmenter ou diminuer le flux lumineux, à l'aide de l'interrupteur retrouvé à l'arrière, pour contrôler les niveaux d'éclairage et le confort visuel.




Polyvalence avec la taille....

Utiliser la taille requise pour embellir votre concept et créer l'effet d'éclairage recherché. Combiner de plus petits et de plus grands luminaires, en choisissant parmi quatre tailles, pour émettre l'éclairage recherché tout en créant des zones et des divisions.


Rond de 4 po




Rond de 6 po



Rond de 8 po



Rond de 9,5 po



Faites un choix éclairé

dans votre prochaine installation d'encastrés



- L'interrupteur de flux lumineux réglable vous permet de faire le choix avant l'installation
- Idéal pour différentes hauteurs de plafond et différents niveaux d'éclairage
- Agrafes de métal robustes procurant une installation solide et facile
- Prêt à l'emploi, pré filé avec un conduit de métal souple et connecteur rapide à simple torsion
- Tension universelle de 120 à 277V
- Durée de vie de 50 000 heures (L₇₀)
- Garantie de 5 ans

Luminaire

exemple : CR4R10927UW

Gamme	Taille/Lumens	IRC	TCP	Tension	Fini
CR		9		U	W
CR Commercial retrofit downlight	4R10 Rond de 4 po - 500 lm/750 lm/1000 lm 6R15 Rond de 6 po - 700 lm/1000 lm/1500 lm 8R23 Rond de 8 po - 1000 lm/1500 lm/2300 lm 10R30 Rond de 9,5 po - 1500 lm/2000 lm/3000 lm	9 IRC de 90	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	U 120/277V	W Blanc

Pour obtenir toute l'information sur la garantie limitée de 5 ans, visiter signify.com/warranties.



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008

www.lightolier.com