PHILIPS

Jantarna sijalka z žarilno nitko 50 W ST64 E27

LED

2200 K

640 lm

15000h

Možnost zatemnitve

8719514337794

A ↑ G E



Vrhunska sijalka LED za dom

Ta Philipsova sijalka LED oddaja čudovito in zelo toplo svetlobo, ima izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavlja znatne prihranke pri energiji. Zaradi njene barvne temperature plamena je sijalka popolna izbira za prijetno vzdušje.

Izjemno topla bela svetloba z možnostjo zatemnitve

- Izjemno topla bela svetloba z možnostjo zatemnitve

Zasnovana za občudovanje in privlačna, ko je vklopljena ali izklopljena

- Čudovitega videza, ko so vklopljene ali izklopljene

Značilnosti

Izjemno topla bela svetloba z možnostjo zatemnitve



Ponuja udobno in toplo vzdušje v vaši sobi z dodatno prijetno belo svetlobo, ki jo je mogoče zatemniti in ustvariti zasebno atmosfero.

Čudovitega videza, ko so vklopljene ali izklopljene

»Te krasne sijalke z vidno žarilno nitko poskrbijo za pridih elegancein nostalgije v vsakem prostoru. Privlačne na pogled, ko so vklopljene ali izklopljene.«

Specifikacije

Značilnosti sijalke
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Možnost zatemnitve: Da
- Bulb Material: Glass

Trpežnost
- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja
- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2200 K
- Nazivni svetlobni tok: 640 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 822 | CCT of 2200K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 110 lm/W

Razno
- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, Dekorativa

Priložena dokumentacija
- številka EAN: 8719514337794
- EOC: 871951433779400
- Ime izdelka: LEDCLA 50W ST64 E27 922 GOLD D 1PF/4

Poraba energije
- Koeficient moči: 0.5
- Napetost: 220-240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 50 W
- Oznaka za energetsko učinkovitost (EEL): E
- Poraba energije: 5,8 W

Dimenzije in teža izdelka
- Skupna višina: 140 mm
- Celotna dolžina: 140 mm
- Skupna širina: 64 mm

Tehnične specifikacije
- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL: 574379

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514337794
- Neto teža: 0,04 kg
- Bruto teža: 0,07 kg
- Višina: 17,7 cm
- Dolžina: 7 cm
- Širina: 7,5 cm

Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.338

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com