PHILIPS

# Stropna svetilka Ozziet 22 W

Stropne svetilke

4000 K

Bela

Možnost zatemnitve



8719514432024

## En nosilec. Dve svetlobni območji. Tri nastavitve.

Ta sodobna elegantna, tanka bela oblika izgleda odlično tako ugasnjena kot prižgana. Jasne zaobljene linije glavne svetilke so poudarjene s premišljeno linearno robno svetilko. Združite obe svetilki in ustvarite 3 edinstvene nastavitve svetlobe. Glavna navzdol usmerjena svetilka ustvarja hladno svetlobo 4000 K, linearna robna poudarjena svetilka pa zagotavlja toplo svetlobo 2700 K. Svetilka je na voljo v 3 velikostih in se tako popolnoma prilega vsakemu prostoru vašega doma. Priročna spominska funkcija vam pomaga priklicati zadnjo nastavitev. Torej, če vas čista bela oblika s številnimi funkcijami navdušuje, je Ozziet popolna stropna svetilka za vas.

### Zasnovano za dnevno sobo in spalnico
- Idealno za sproščanje in druženje

### Dopolni vaš prostor
- Super tanka oblika

### Preprosta uporaba
- Shranite svoj najljubši način za enostavno izbiro
- Enostavna namestitev

8719514432024

**Svetlobni učinek**

- Dvoobmočna luč

# Značilnosti

### Idealno za sproščanje in druženje
Dnevna soba je središče vsakega doma – prostor, kjer se družite z družino in gostite prijatelje. Svetila za dnevno sobo in spalnico morajo biti prilagodljiva in enostavno nastavljiva za različne načine uporabe skozi dan. S skrbno postavitvijo različnih svetlobnih virov in igro s svetlobnimi plastmi lahko ustvarite občutek prostornosti ter toplo in prijetno vzdušje v prostoru.

### Super tanka oblika
Tanka oblika je primerna za prostore z nizkim stropom, saj iz stropa ne izstopa.

### Shranite svoj najljubši način za enostavno izbiro
Ne glede na to, ali imate raje toplo svetlobo za prijetne večere ali močno belo svetlobo za osredotočenost, si sistem zapomni vaše najljubše načine, da jih lahko preprosto izberete.

### Enostavna namestitev
Nič več težav pri namestitvi. Svetilko varno pritrdite ali obesite na steno ali strop, jo priključite in že je pripravljena, da sveti.

### Dvoobmočna luč
Spreminjanje ambienta v sobi še nikoli ni bilo tako enostavno. Philipsova dvoobmočna stropna svetilka LED SceneSwitch omogoča ustvarjanje vzdušja s tremi edinstvenimi nastavitvami. Kombinacija glavne in linearne robne svetlobe vam ponuja možnosti, ki so popolne za druženje, koncentracijo ter prijetne trenutke. Ne potrebujete zatemnilnega stikala ali namestitve – dovolj je že obstoječe stikalo.

# Specifikacije

### Značilnosti sijalke
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Možnost zatemnitve: Da

### Zasnova in izdelava
- Barva: Bela
- Material: Plastika

### Trpežnost
- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 20.000

### Specifikacije okolja
- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

### Z dodatno funkcijo/nastavkom
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

### Svetlobne značilnosti
- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 2
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 113 lm/W

### Razno
- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Pisarna, Garaža
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve

### Druge značilnosti
- Tok v sijalki: 185 mA

### Dimenzije in teža izdelka
- Neto teža: 1 kg
- Skupna višina: 45 mm
- Celotna dolžina: 400 mm
- Skupna širina: 400 mm

### Vzdrževanje
- Garancija: 5 let

## Tehnične specifikacije

- Premer: 400 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 2500
- Barva svetlobe: 4000
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514432024
- Neto teža: 1 kg
- Bruto teža: 1,44 kg
- Višina: 42,5 cm
- Dolžina: 5,4 cm
- Širina: 42,5 cm

Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.270

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**