PHILIPS

Reflektor 50 W
PAR16 GU10 x 3

LED

4000 K

390 lm

15000h

8719514451537

A ↑ G F

Močna LED-osvetlitev z vrhunsko svetlobo

Philipsovi LED-reflektorji oddajajo usmerjeno jasno svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Ta reflektor je idealno dolgotrajno nadomestno svetilo za 35-W reflektorje z vznožkom GU10.

Visokokakovostna svetloba
- Hladna bela svetloba

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice
- Podobna oblika in velikost kot pri halogenskih reflektorjih

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom
- Idealno za poudarjeno osvetlitev

Značilnosti

Hladna bela svetloba

Sijalka ima barvno temperaturo 4000 K, ki poskrbi za posebej hladno, svežo in jasno svetlobo.

Nadomešča halogenske reflektorje

LED-reflektor čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij poskrbi za moderno osvetlitev. Je idealna okolju prijazna zamenjava za standardne halogenske reflektorje.

Idealno za poudarjeno osvetlitev

Ta LED-reflektor, ki poskrbi za moderno osvetlitev s tradicionalnim snopom širokega kota (36 stopinj), je primeren za poudarjeno in splošno osvetlitev. Primeren je za vgradne in stropne svetilke ter tako popolna izbira za kuhinje, kuhinjske otoke, dnevne sobe in jedilnice.

Specifikacije

Značilnosti sijalke
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Usmerjena reflektorska
- Vtičnica: GU10
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Glass

Trpežnost
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja
- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti
- Kot snopa: 36 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K
- Nazivni svetlobni tok: 390 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 840 | CCT of 4000K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 84 lm/W

Razno
- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Priložena dokumentacija
- številka EAN: 8719514451537
- EOC: 871951445153700
- Ime izdelka: LEDClassic 50W GU10 CW 36D ND 3CT/8 EC

Poraba energije
- Koeficient moči: 0.5
- Napetost: 220-240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 50 W
- Oznaka za energetsko učinkovitost (EEL): F
- Poraba energije: 4,6 W

Dimenzije in teža izdelka
- Skupna višina: 54 mm
- Celotna dolžina: 54 mm
- Skupna širina: 50 mm

Nazivne vrednosti
- Nazivna najvišja intenzivnost: 770 cd

Tehnične specifikacije
- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL: 391859

Dimenzije in teža embalaže
- EAN/UPC – izdelek: 8719514451537
- Neto teža: 0,15 kg
- Bruto teža: 0,18 kg
- Višina: 11,4 cm
- Dolžina: 5,2 cm
- Širina: 10,6 cm

Datum izdaje: 2025-09-13
Različica: 0.402

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com