PHILIPS

Zunanji žaromet

ProjectLine

10 W

4000 K naravne bele svetlobe



8719514954496

Profesionalna kakovost za vaš projekt

Vodotesne, trpežne sijalke LED za uporabo na prostem. Zunanji žaromet ProjectLine s kovinskim materialom in zaščito pred vremenskimi vplivi podpira varčevanje z energijo in je robusten. Je popolna izbira za osvetlitev območij pred in za (javnimi) stavbami, kot so parkirišča, dovozi, vrtovi ali delovna mesta.

Okolju prijazna izbira

- Varčevanje z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo

Izberite za visokokakovostno svetlobo

- Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 35.000 ur

Značilnosti

Energijska učinkovitost
Vse Philipsove energijsko varčne sijalke varčujejo z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo. V času svoje življenjske dobe porabijo manj kW, zato je tudi račun za električno energijo nižji. Raven varčevanja z energijo je odvisna od vrste sijalke in tehnologije.

Zanesljiva kakovost
Philips drži svoje obljube glede delovanja sijalk. Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži o svetilnosti, življenjski dobi in moči, ki ustreza sijalkam z žarilno nitko.

Dolga življenjska doba do 35.000 ur
Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 35.000 ur.

Specifikacije

Zasnova in izdelava
- Barva: črna
- Material: Kovina
- Površina optičnega pokrova/leče: Prozorna
- Material za optični pokrov/lečo: Kaljeno steklo
- Oblika optičnega pokrova/leče: Ravna
- Tip optičnega pokrova/leče: Steklo

Trpežnost
- Temperaturni obseg okolja: od -40 do +50 °C

Specifikacije okolja
- Sustainability rating: -

Svetlobne značilnosti
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Toleranca svetlobnega toka: +/-10%
- Color Code: 840 nevtralno bela
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 4000
- Init. Color Rendering Index Tolerance: 0
- Začetna barvnost: (0.380, 0.380) SDCM <6
- Šifra družine svetilk: LED
- Light source engine type: LED
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Širjenje svetlobnega snopa svetila: 110°
- Svetlobni tok: 950 lm
- Optični material: Steklo
- Zunanji optični tip: Simetrično
- Reflektorski material: Polikarbonat
- Delovna temperatura okolja Tq: 25 °C
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 95 lm/W
- Delež svetlobe nad vodoravnico: 0

Razno
- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Dodatne funkcije: ProjectLine, Vodoodporna

Druge značilnosti
- Oznaka CE: Da
- Oznaka ENEC: -
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da
- Fotobiološko tveganje: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Specifikacija fotobiološkega tveganja: 0,2 m

Napajanje
- Vhodna napetost: 220 do 240
- Vzgonski tok: 0,31
- Čas zagona: 0,056
- Faktor moči (frakcija): 0.9

Poraba energije
- Poraba energije: 10
- Toleranca porabe energije: +/-10%

Dimenzije in teža izdelka
- Skupna višina: 28
- Celotna dolžina: 107
- Skupna širina: 102

Vzdrževanje
- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije
- Koda IP: IP65 | Odporno na prah in na curek
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno
- Kabel: 0,3-m kabel brez vtiča
- Povezava: Leteči vodi/žice
- Stopnja odpovedi krmilne opreme pri srednji uporabni življenjski dobi 35000 h: 5
- Možnost zatemnitve: Ne
- Gonilnik/napajalnik/transformator: -
- Gonilnik vključen: Da
- Učinkovito predvideno območje: 0,003
- Fixation material: Jeklo
- Znak vnetljivosti: Za namestitev na običajno vnetljive površine
- Line Frequency: 50 or 60
- Meh. koda za zaščito pred udarci: IK06 | 1 J
- Montažna naprava: Nastavljivi nosilec za namestitev
- Število krmilnih enot: 1 enota
- Število izdelkov na MCB 16 A tipa B: 211
- Surge Protection (Common/Differential): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)

Dimenzije in teža embalaže
- EAN/UPC – izdelek: 8719514954496
- Neto teža: 0,19 kg
- Bruto teža: 0,21 kg
- Višina: 4 cm
- Dolžina: 11,5 cm
- Širina: 11,5 cm

Datum izdaje: 2025-09-13
Različica: 0.241

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com