



# Iridium SGS252/452

## SGS252 SON-T70W I OR PC GR SND

IRIDIUM - SON-T - 70 W - Open CT-POT - Polycarbonaat schaal/lichtkap

Iridium is een familie van straatverlichtingsarmaturen die wordt geleverd in drie verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: woonwijken en kleinere straten, hoofdwegen en autowegen. Hij is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Zijn modulaire opbouw maakt de integratie mogelijk van optische of elektronische componenten om tegemoet te komen aan de veranderende eisen aan straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar wit licht en lichtregelaars. Iridium staat garant voor lage exploitatiekosten dankzij zijn superieure optiek, dim- en Telemangement-voorzieningen en installatie- en onderhoudsgemak. De Iridium armaturenfamilie omvat zowel CosmoPolis- als LED-uitvoeringen. Hij wordt geleverd in vier verschillende formaten – voor montagehoogtes van 3,5 tot 12 m – en is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Een complete reeks uithouders verzekert visuele consistentie tussen de mast en de zacht afgeronde armatuur, wat van de Iridium familie een totaaloplossing maakt. Elke Iridium armatuur kan volledig gerecycled worden; alleen de lamp en het VSA dienen afzonderlijk te worden verwerkt.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]
Code lampenfamilie	SON-T [SON-T]
Lampvermogen	70 W
Kombipack	Nee
VSA	Conventioneel
Type lichtkap/lens	Polycarbonaat schaal/lichtkap
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-markering	CE-markering

ENEC-merkteken	ENEC-markering
Optic type outdoor	Open CT-POT
Product Family Code	SGS252 [IRIDIUM]
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ontsteker	SND [Digital semi-parallel]

## Iridium SGS252/452

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Kleur	Grey
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

### Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 66 [ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK08 [ 5 J, beschermd tegen vandalisme]


### Productgegevens

Volledige productcode	871155958853700
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	SGS252 SON-T70W I OR PC GR SND
EAN/UPC - Product	8711559588537
Bestelcode	58853700
Local Code	SGS252SONT70ORP
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910401815118
Netto gewicht (per stuk)	7,405 kg



## Maatschets



Iridium SGS252

