



# Iridium SGS253/453

## SGS253 SON-T150W I OR PC GR SND

IRIDIUM - SON-T - 150 W - Otevřený CT-pot - Polykarbonátová koule/kryt

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

### Údaje o produktu

General Information	
Počet světelných zdrojů	1 [ 1 pc]
Kód řady zdroje	SON-T [ SON-T]
Přikon zdroje	150 W
Kombipack	-
Předřadník	CONV [ Klasický]
Typ optického krytu / čoček	PC [ Polykarbonátová koule/kryt]
Vestavěné ovládání	No [ -]
Regulace světla	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Barva dílů	-

Značka CE	CE mark
Značka ENEC	ENEC mark
Optic type outdoor	Otevřený CT-pot
Barevný rám	-
Filtrační cívka	-
Fotobuňka	No [ -]
Product Family Code	SGS253 [ IRIDIUM]
Light Technical	
Standardní úhel sklonu v případě montáže 5° na vršek sloupku	

## Iridium SGS253/453

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	5°
---	----

### Operating and Electrical

Vstupní napětí	230 V
Zapalovač	SND [ Digital semi-parallel]

### Mechanical and Housing

Celková výška	289 mm
Barva	GR
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	289 x NaN x NaN mm (11.4 x NaN x NaN in)

### Approval and Application

IP kód	IP66 [ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
--------	--


Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK08 [ 5 J vandal-protected]

### Product Data

Úplný kód výrobku	871155924961200
Objednávací název produktu	SGS253 SON-T150W I OR PC GR SND
EAN/UPC – výrobek	8711559249612
Objednávací kód	24961200
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	910401837518
Celková hmotnost (kus)	9,322 kg



### Rozměrové výkresy



Iridium SGS253

