

Iridium SGS254/454

SGS254 SON-T250W II CP GB GR SND

IRIDIUM, SON-T, 250 W, Gesloten T-POT, Glazen schaal/ lichtkap

Iridium is een familie van straatverlichtingsarmaturen die wordt geleverd in drie verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: woonwijken en kleinere straten, hoofdwegen en autowegen. Hij is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Zijn modulaire opbouw maakt de integratie mogelijk van optische of elektronische componenten om tegemoet te komen aan de veranderende eisen aan straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar wit licht en lichtregelaars. Iridium staat garant voor lage exploitatiekosten dankzij zijn superieure optiek, dim- en Telemanagement-voorzieningen en installatie- en onderhoudsgemak. De Iridium armaturenfamilie omvat zowel CosmoPolis- als LED-uitvoeringen. Hij wordt geleverd in vier verschillende formaten – voor montagehoogtes van 3,5 tot 12 m – en is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Een complete reeks uithouders verzekert visuele consistentie tussen de mast en de zacht afgeronde armatuur, wat van de Iridium familie een totaaloplossing maakt. Elke Iridium armatuur kan volledig gerecycled worden; alleen de lamp en het VSA dienen afzonderlijk te worden verwerkt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	SON-T [SON-T]
Code productfamilie	SGS254 [IRIDIUM]
CE-markering	Ja

Gegevens lichttechniek	
Type lichtkap	Glazen schaal/lichtkap
Optiektype buiten	Gesloten T-POT

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	250 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Grijs


Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II

Iridium SGS254/454

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	SGS254 SON-T250W II CP GB GR SND
Volledige productnaam	SGS254 SON-T250W II CP GB GR SND
Full EOC	871155982537300
Beschrijving lokale code	SGS254SONT250CG
Bestelcode	82537300
Materiaalnr. (12NC)	910401875818

Lokale code	SGS254SONT250CG
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559825373
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711559825373

Maatschets



Product	A
SGS254 SON-T250W II CP GB GR SND	319 mm

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.