



# Malaga SGS101

## SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60

MALAGA, E27, Bezpečnostní třída II, Pohyblivý reflektor s imbusovým šroubem, Univerzální pro průměr 42 až 60 mm

Malaga je všestranné svítidlo veřejného osvětlení. Nabízí moderní styl a kvalitní osvětlení komunikací pro bezpečné a pohodlné řízení vozidel. Ale také pro plošné osvětlení s nízkými pořizovacími náklady i nízkými náklady na údržbu. Optický systém byl navržen tak, aby umožňoval kvalitní řízení světla a dobrou účinnost. Svítidlo Malaga poskytuje optimální osvětlení a dobrou rovnoměrnost, pokud se montážní výška přibližně rovná šířce silnice a rozteče sloupů představují zhruba 3,5násobek šířky silnice. Je vhodná pro montáž na sloup i výložník; k dispozici je také konzola pro montáž na stěnu.

### Údaje o produktu

| Obecné informace                      |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Patice krytky                         | E27 [E27]                               |
| Fotobuňka                             | -                                       |
| Kód produktové řady                   | SGS101 [MALAGA]                         |
| Značka CE                             | Ano                                     |
| Značka ENEC                           | Značka ENEC                             |
| Světelně technické                    |                                         |
| Venkovní typ optiky                   | Pohyblivý reflektor s imbusovým šroubem |
| Mechanické a materiály                |                                         |
| Montážní přípravek                    | Univerzální pro průměr 42 až 60 mm      |
| Certifikace a použití                 |                                         |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK08 [5 J odolná proti vandalismu]      |

| Třída ochrany IEC                | Bezpečnostní třída II             |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Označení a balení                |                                   |
| Objednací název produktu         | SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60 |
| Celý název výrobku               | SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60 |
| Full EOC                         | 871155926912200                   |
| Objednací kód                    | 26912200                          |
| Číslo materiálu (12NC)           | 910401906512                      |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                                 |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711559269122                     |
| Číslování SAP – balení v krabici | 1                                 |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711559269122                     |

## Malaga SGS101

### Rozměrové výkresy

