PHILIPS

Stoječe svetilke/svetilke za osvetlitev poti Kinno 25 W, E27, brez sijalke

Zunanja svetila

Brez sijalke

Črna

Vodoodporna

8720169351431

Uživajte v čudovitem vrtu

Ta zunanja svetilka Philips Kinno je zasnovana glede na najnovejše trende in življenjske sloge, da ustvari ambient, ki ste si ga vedno želeli.

Enostavna uporaba
- Sijalka ni priložena

Vnesite eleganco na svoj vrt
- Elegantne in sodobne zasnove za vaš vrt
- Odločite se za zunanjo stoječo luč

Vrhunska kakovost
- Visokokakovosten material

Zasnovano za uporabo na prostem
- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Značilnosti

Sijalka ni priložena
Svetilu sijalka ni priložena, zato lahko izberete vir svetilnosti, ki najbolje ustreza prostoru in vašemu okusu. Z izbiro Philipsove sijalke LED boste zagotovili visoko kakovost vira svetilnosti z dolgo življenjsko dobo.

Elegantne in sodobne zasnove za vaš vrt
Sodobno oblikovana svetila Philips so elegantna in minimalistična, lepa podnevi in ponoči, ne da bi zasenčila vrt ali teraso. Na voljo je široka paleta svetil, zato boste zagotovo našli takšno, ki bo ustrezala vašemu zunanjemu prostoru in okusu.

Odločite se za zunanjo stoječo luč
S to stoječo svetilko lahko najbolje izkoristite prostor okoli svojega doma, saj je odlična za osvetlitev vrta, robov terase, dovozov ali poti.

Visokokakovosten material

Philipsova zunanja svetilka je izdelana iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgo življenjsko dobo, ki je odporen na korozijo in razbarvanje v vseh vremenskih pogojih.

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava
- Barva: črna
- Material: Kovina

Specifikacije okolja
- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom
- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Senzor gibanja: Ne
- Sončna energija: Ne
- Osrednji predmet: Ne

Razno
- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stoječe svetilke/svetilke za osvetlitev poti
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka
- Neto teža: 1,1 kg
- Skupna višina: 390 mm
- Celotna dolžina: 170 mm
- Skupna širina: 170 mm

Vzdrževanje
- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Pritrditev/vznožek: E27
- Največja moč nadomestne sijalke: 25
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno
- Zamenljiv svetlobni vir: Da

Dimenzije in teža embalaže
- EAN/UPC – izdelek: 8720169351431
- Neto teža: 1,1 kg
- Bruto teža: 1,28 kg
- Višina: 41,5 cm
- Dolžina: 20 cm
- Širina: 20 cm

Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.283

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com