PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle, matná, 100 W, A60, E27

LED

2700 K

1 521 lm

15 000 h

8718699704162

A↑G D

Teplé biele svetlo nekompromisnej kvality

Známe tvary, ktoré poznáte a obľubujete. Vďaka najnovšej energeticky úspornej technológii LED používajú o približne 80 % menej energie než tradičné žiarovky, pričom vydržia 10-krát dlhšie.

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova
- Dokonalé riešenie na celkové osvetlenie miestnosti

Svetlo za hranicami osvetlenia
- Klasický štýl, moderná technológia LED

Vysokokvalitné LED svietidlo, ktoré vydrží desiatky rokov
- Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí

Hlavné prvky

Dokonalé riešenie na všeobecné osvetlenie

Moderné osvetlenie so štandardnými žiarovkami LED od spoločnosti Philips na všeobecné osvetlenie, ideálne na celkové osvetlenie miestnosti.

Klasický štýl, moderná technológia LED

Žiarovky LED Classic vychádzajú zo štandardnej energeticky úspornej technológie LED. Môžete si tak dopriať žiarovku v štýle retro využívajúcu najmodernejšiu technológiu v kombinácii s dizajnom v štýle vintage.

Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí

Je ľahké vidieť, ako môže nekvalitné osvetlenie namáhať oči. Príliš jasné osvetlenie oslňuje. Príliš slabé osvetlenie spôsobuje blikanie. Teraz môžete jemne osvetliť svoj svet pomocou LED diód navrhnutých tak, aby nezaťažovali oči a vytvorili dokonalú atmosféru do vášho domova.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky
- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Pätica: E27
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť
- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky
- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Záruka
- Záručná lehota: 2 rokov

Vlastnosti svetla
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 1521 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5 s
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 2700 K
- Svetelný tok: 1 521 lm
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 144,00 lm/W

Rozličné
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Iné vlastnosti
- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

Informácie na balení
- EAN: 8718699704162
- EOC: 871869970416200
- Názov produktu: LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Príkon
- Účinnosť (zlomok): 0.52

Spotreba energie
- Faktor účinnosti: 0.52
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 100 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): D
- Spotreba: 10,5 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 11

Rozmery a hmotnosť výrobku
- Celková výška: 104 mm
- Celková dĺžka: 104 mm
- Celková šírka: 60 mm

Menovité hodnoty
- Menovitá životnosť: 15 000

Technické špecifikácie
- Frekvencia: 50-60
- Priemer: 60 mm
- Registračné číslo EPREL: 387431
- Referenčný svetelný tok: Sphere
- Stmievateľné: Nie
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 1
- Sieťová frekvencia: 50 to 60
- Pätica: E27
- možno použiť v uzavretých svietidlách: No

Rozmery a hmotnosť balenia
- EAN/UPC - produkt: 8718699704162
- Netto hmotnosť: 0,03 kg
- Brutto hmotnosť: 0,05 kg
- Výška: 12 cm
- Dĺžka: 6,6 cm
- Šírka: 6,6 cm

Dátum vydania:
2025-09-13
Verzia: 0.415

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com